

# PHILIPS

Žvakė matinė, 40  
W P45 E14

LED

2700 K

470 lm

15 000 val.



8718699763435



## Šilta balta šviesa, nenusileidžianti savo kokybe

Jūsų pamėgtos ir pažįstamos formos. Dėl pažangiausios šviesos diodų energiją taupančios technologijos suvartoja 85 % mažiau energijos palyginti su įprastomis lemputėmis ir tarnauja dešimt kartų ilgiau.

### **Pasirinkite paprastą senų lempučių pakaitalą**

- Panaši forma ir dydis kaip standartinės kaitinamosios lemputės

### **Sukurkite namams tinkamą apšvietimą**

- Puikiai tinka dekoratyviniams šviestuvams

### **Aukštos kokybės šviesos diodų šviestuvams, sukurtas naudoti dešimtmečius**

- Skirta Jūsų akių patogumui

# Ypatybės

## Pakeičia standartines kaitinamąsias lemputes



Dėl gražios formos dizaino ir matmenų, tai yra šiuolaikiško apšvietimo, energiją taupanti standartinė LED lemputė. Puikus tvarus tradicinių standartinių kaitinamųjų lempučių pakaitalas.

## Puikiai tinka dekoratyviniams šviestuvui



Šiuolaikiškos „Philips“ LED sietyno lemputės dekoratyviniams šviestuvams, pvz., žvakidėms, lubų ventiliatoriams, lempučių juostoms vonios kambaryje ir žibintams.

## Skirta Jūsų akių patogumui



Nesunku suprasti, kad ryškus apšvietimas gali varginti akis. Per šviesu, todėl esate apakinamas. Per silpnas apšvietimas sukelia mirgėjimą. Dabar galite švelniai apšviesti savo pasaulį su LED lemputėmis, sukurtomis tausoti akis ir sukurti tobulą atmosferą jūsų namams.

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Tolygus spindesys
- Kištukinis lizdas: E14
- Reguluojamas šviesos srautas: Ne
- Lemputės apdaila: Matinis
- Bulb Material: Glass

## Lemputės matmenys

- Aukštis: 8 cm
- Plotis: 4,5 cm

## Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 20 000
- Aplinkos temperatūra: –20–45 °C
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.

## Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiams) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 470 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0.5
- Spalvų kodas: 827 | CCT of 2700K
- Koreliuota spalvos temperatūra: 2700 K
- Šviesos srautas: 470 lm
- Stroboskopinis efektas: 0,4
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 109 lm/W

## Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort

## Kitos savybės

- Efektyvumas: 109 lm/W
- Atitinka ES RoHS: Taip

## Pakuotės informacija

- EAN: 8718699763435
- EOC: 871869976343500
- Gaminio pavadinimas: LED classic 40W P45 E14 WW FR ND RFSRT4

#### Maitinimas

- Galios koeficientas (dalis): 0.51

#### Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.51
- Įtampa: 220-240 V
- Galingumas: 4,3 W
- Galios vatais atitikmuo: 40 W
- Energijos sąnaudos: 4,3 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F

#### Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 8,2 cm

#### Nominaliosios reikšmės

- Nominalus veikimo laikotarpis: 15 000 val.

#### Techniniai duomenys

- Dažnis: 50-60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 387384
- Srauto matavimo nuoroda: Sphere
- Mirgėjimo vertė (PstLM): 1
- Linijos dažnis: 50 to 60 Hz
- Pritemdoma: Ne
- Dangtelio pagrindas: E14

#### Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718699763435
- Grynas svoris: 0,02 kg
- Grynasis svoris: 0,04 kg
- Aukštis: 12,7 cm
- Ilgis: 5,3 cm
- Plotis: 6,3 cm



Išleidimo data:  
2025-05-08  
Versija: 0.247

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)