

# PHILIPS

Lemputė skaidri, 150  
W A67 E27

LED


4 000 K

2452 lm

15 000 val.



8718699764395



## Lemputė, kokios dar nematėte

Šios „Philips“ šviesos diodų elektros lemputės skleidžia gražią, itin šiltą baltą šviesą, yra išskirtinai ilgaamžės ir taupo energiją vos pradėjus jas naudoti. Dėl tyro ir elegantiško dizaino ši lemputė puikiai pakeis jūsų apšalusias tradicines lemputes.

### Aukštos kokybės apšvietimas

- Skirta Jūsų akių patogumui

### Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Ilgalaikės lemputės – naudojamos iki 15 metų

### Šviesa pranoksta apšvietimą

- Vintažinis stilius, moderni LED technologija

# Ypatybės

## Skirta Jūsų akių patogumui



Lengva pastebėti, kaip ryškus apšvietimas gali varginti akis. Jei per daug ryškus, atsiranda atspindžių. Jei per švelnus, jaučiate mirgėjimą. Dabar galite švelniai apšviesti savo pasaulį

šviesos diodų lemputėmis, kurios sukurtos taip, kad nevargintų akių ir sukurtų tobulą atmosferą jūsų namuose.

**Vidutinė eksploatacijos trukmė – 15 000 val.**



Kadangi naudojimo trukmė yra iki 15 000 val., mažiau vargsite dažnai keisdami apšvietimo lemputes ir mėgausitės idealiu apšvietimo sprendimu daugiau nei 15 metų.

## Vintažinis stilius, modernūs LED

Klasikinės LED lemputės gaminamos pagal LED energiją taupančią technologiją. Šios retro stiliaus lemputės yra vintažinio dizaino, bet gaminamos pagal naujausias technologijas.

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė lemputė
- Kištukinis lizdas: E27
- Reguliuojamas šviesos srautas: Ne
- Lemputės apdaila: Skaidrus
- Bulb Material: Glass

## Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 20 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

## Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Garantija

- Garantinis laikotarpis: 2 metai

## Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 4000 K
- Nominalus šviesos srautas: 2452 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0.5
- Spalvų kodas: 840 | CCT of 4000K
- Koreliuota spalvos temperatūra: 4000 K
- Šviesos srautas: 2 452 lm
- Stroboskopinis efektas: 0,4
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 144,00 lm/W

## Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort

## Kitos savybės

- Atitinka ES RoHS: Taip

**Pakuotės informacija**

- EAN: 8718699764395
- EOC: 871869976439500
- Gaminio pavadinimas: LED classic 150W A67 E27 CW CL ND 1SRT4

**Maitinimas**

- Galios koeficientas (dalys): 0.51

**Energijos sąnaudos**

- Galingumo koeficientas: 0.51
- Įtampa: 220-240 V
- Galios vatais atitikmuo: 150 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): D
- Energijos sąnaudos: 17 W

**Gaminio matmenys ir svoris**

- Bendras aukštis: 121 mm
- Bendrasis ilgis: 121 mm
- Bendras plotis: 70 mm

**Nominaliosios reikšmės**

- Nominalus veikimo laikotarpis: 15 000

**Techniniai duomenys**

- Dažnis: 50-60
- Skersmuo: 70 mm
- EPREL registracijos numeris: 374898
- Srauto matavimo nuoroda: Sphere
- Pritemdoma: Ne
- Mirgėjimo vertė (PstLM): 1
- Linijos dažnis: 50 to 60
- Dangtelio pagrindas: E27

**Pakuotės matmenys ir svoris**

- EAN/UPC – gaminys: 8718699764395
- Grynas svoris: 0,03 kg
- Grynas svoris: 0,06 kg
- Aukštis: 17,7 cm
- Ilgis: 7,5 cm
- Plotis: 7,5 cm



Išleidimo data:  
2025-08-30  
Versija: 0.268

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)