

# PHILIPS

Lemputė matinė,  
150 W A67 E27

LED

6500 K

2452 lm

15 000 val.



8718699764616



## Lemputė, kokios dar nematėte

„Philips“ šviesos diodų lempučių sklaidžia nuostabią šiltą baltą šviesą, yra išskirtinai ilgaamžės ir taupo energiją. Ši išgrynintos formos ir dailaus dizaino lempučių pakeis tradicines matines lempučių.

### Aukštos kokybės apšvietimas

- Skirta Jūsų akių patogumui

### Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Ilgalaikės lempučių – naudojamos iki 15 metų

### Šviesa pranoksta apšvietimą

- Vintažinis stilius, moderni LED technologija

# Ypatybės

## Skirta Jūsų akių patogumui



Lengva pastebėti, kaip ryškus apšvietimas gali varginti akis. Jei per daug ryškus, atsiranda atspindžių. Jei per švelnus, jaučiate mirgėjimą. Dabar galite švelniai apšviesti savo pasaulį

šviesos diodų lemputėmis, kurios sukurtos taip, kad nevargintų akių ir sukurtų tobulą atmosferą jūsų namuose.

**Vidutinė eksploatacijos trukmė – 15 000 val.**



Kadangi naudojimo trukmė yra iki 15 000 val., mažiau vargsite dažnai keisdami apšvietimo lemputes ir mėgausitės idealiu apšvietimo sprendimu daugiau nei 15 metų.

## Vintažinis stilius, modernūs LED

Klasikinės LED lemputės gaminamos pagal LED energiją taupančią technologiją. Šios retro stiliaus lemputės yra vintažinio dizaino, bet gaminamos pagal naujausias technologijas.

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė lemputė
- Kištukinis lizdas: E27
- Reguliuojamas šviesos srautas: Ne
- Lemputės apdaila: Matinis
- Bulb Material: Glass

## Lemputės matmenys

- Aukštis: 12,1 cm
- Plotis: 7 cm

## Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 20 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.

## Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 6500 K
- Nominalus šviesos srautas: 2452 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0.5
- Spalvų kodas: 865 | CCT of 6500K
- Koreliuota spalvos temperatūra: 6500 K
- Šviesos srautas: 2 452 lm
- Stroboskopinis efektas: 0,4
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 140,00 lm/W

**Kita**

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort

**Kitos savybės**

- Efektyvumas: 140 lm/W
- Atitinka ES RoHS: Taip

**Pakuotės informacija**

- EAN: 8718699764616
- EOC: 871869976461600
- Gaminio pavadinimas: LED classic 150W A67 E27 CDL FR ND 1SRT4

**Maitinimas**

- Galios koeficientas (dalis): 0.51

**Energijos sąnaudos**

- Galingumo koeficientas: 0.51
- Įtampa: 220-240 V
- Galingumas: 17,5 W
- Galios vatais atitikmuo: 150 W
- Energijos sąnaudos: 17,5 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): D

**Gaminio matmenys ir svoris**

- Ilgis: 12,1 cm

**Nominaliosios reikšmės**

- Nominalus veikimo laikotarpis: 15 000 val.

**Techniniai duomenys**

- Dažnis: 50-60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 374907
- Srauto matavimo nuoroda: Sphere
- Mirgėjimo vertė (PstLM): 1
- Linijos dažnis: 50 to 60 Hz
- Pritemdoma: Ne
- Dangtelio pagrindas: E27

**Pakuotės matmenys ir svoris**

- EAN/UPC – gaminys: 8718699764616
- Grynas svoris: 0,03 kg
- Grynasis svoris: 0,06 kg
- Aukštis: 17,7 cm
- Ilgis: 7,5 cm
- Plotis: 7,5 cm



Išleidimo data:  
2025-05-08  
Versija: 0.415

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)