

# PHILIPS

Lemputė matinė,  
200 W A95 E27

LED

2700 K

3452 lm

15 000 val.



8718699764630



## Ryškus šviesos diodų apšvietimas, puiki kokybė

„Philips“ šviesos diodų lemputės skleidžia nuostabią šiltą baltą šviesą, yra išskirtinai ilgaamžės ir taupo energiją. Ši išgrynintos formos ir dailaus dizaino lemputė pakeis tradicines matines lemputes.

### Aukštos kokybės apšvietimas

- Skirta Jūsų akių patogumui

### Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Ilgalaikės lemputės – naudojamos iki 15 metų

### Sukurkite namams tinkamą apšvietimą

- Paprastas LED apšvietimas kiekvienai dienai

# Ypatybės

## Skirta Jūsų akių patogumui



Lengva pastebėti, kaip ryškus apšvietimas gali varginti akis. Jei per daug ryškus, atsiranda atspindžių. Jei per švelnus, jaučiate mirgėjimą. Dabar galite švelniai apšviesti savo pasaulį

šviesos diodų lemputėmis, kurios sukurtos taip, kad nevargintų akių ir sukurtų tobulą atmosferą jūsų namuose.

**Vidutinė eksploatacijos trukmė – 15 000 val.**



Kadangi naudojimo trukmė yra iki 15 000 val., mažiau vargsite dažnai keisdami apšvietimo lemputes ir mėgausitės idealiu apšvietimo sprendimu daugiau nei 15 metų.

## Paprastas LED apšvietimas kiekvienai dienai

Kasdien naudojama „Philips“ šviesos diodų lemputė patenkins pagrindinius apšvietimo poreikius. Ši už prieinamą kainą įsigyjama „Philips“ LED lemputė skleidžia jaukią šviesą ir puikiai veikia.

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė lemputė
- Kištukinis lizdas: E27
- Reguliuojamas šviesos srautas: Ne
- Lemputės apdaila: Matinis
- Bulb Material: Glass

## Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 20 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

## Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Garantija

- Garantinis laikotarpis: 2 metai

## Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 3452 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0.5
- Spalvų kodas: 827 | CCT of 2700K
- Koreliuota spalvos temperatūra: 2700 K
- Šviesos srautas: 3 452 lm
- Stroboskopinis efektas: 0,4
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 150,00 lm/W

## Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort

## Kitos savybės

- Atitinka ES RoHS: Taip

**Pakuotės informacija**

- EAN: 8718699764630
- EOC: 871869976463000
- Gaminio pavadinimas: LED classic 200W A95 E27 WW FR ND 1PF

**Maitinimas**

- Galios koeficientas (dalis): 0.51

**Energijos sąnaudos**

- Galingumo koeficientas: 0.51
- Įtampa: 220-240 V
- Galios vatais atitikmuo: 200 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): D
- Energijos sąnaudos: 23 W

**Gaminio matmenys ir svoris**

- Bendras aukštis: 165 mm
- Bendrasis ilgis: 165 mm
- Bendras plotis: 95 mm

**Nominaliosios reikšmės**

- Nominalus veikimo laikotarpis: 15 000

**Techniniai duomenys**

- Dažnis: 50-60
- Skersmuo: 95 mm
- EPREL registracijos numeris: 374908
- Srauto matavimo nuoroda: Sphere
- Pritendoma: Ne
- Mirgėjimo vertė (PstLM): 1
- Linijos dažnis: 50 to 60
- Dangtelio pagrindas: E27

**Pakuotės matmenys ir svoris**

- EAN/UPC – gaminys: 8718699764630
- Grynasis svoris: 0,1 kg
- Grynas svoris: 0,16 kg
- Aukštis: 22,6 cm
- Ilgis: 10,2 cm
- Plotis: 13 cm



Išleidimo data:  
2025-08-30  
Versija: 0.547

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)