

# PHILIPS

Lemputė matinė,  
120 W G120 E27

LED

4 000 K

2000 lm

15 000 val.



8718699764838



## Ryškus šviesos diodų apšvietimas, puiki kokybė

Įprastos formos, kurias pažįstate ir mėgstate. Dėl pažangiausios šviesos diodų energiją taupančios technologijos suvartoja 86 % mažiau energijos palyginti su įprastomis elektros lemputėmis ir tarnauja dešimt kartų ilgiau.

### **Pasirinkite paprastą senų lempučių pakaitalą**

- Panaši forma ir dydis kaip standartinės kaitinamosios lemputės

### **Sukurkite namams tinkamą apšvietimą**

- Idealiai tinka bendrajam kambario apšvietimui

### **Aukštos kokybės šviesos diodų šviestuvai, sukurtas naudoti dešimtmečius**

- Skirta Jūsų akių patogumui

# Ypatybės

## Pakeičia standartines kaitinamąsias lemputes



Dėl gražios formos dizaino ir matmenų, tai yra šiuolaikiško apšvietimo, energiją taupanti standartinė LED lemputė. Puikus tvarus tradicinių standartinių kaitinamųjų lempučių pakaitalas.

## Idealiai tinka bendrajam apšvietimui



Modernus ir universalus apšvietimas naudojant „Philips“ standartines lemputes, puikiai tinkančias bendrajam kambario apšvietimui.

## Skirta Jūsų akių patogumui



Nesunku suprasti, kad ryškus apšvietimas gali varginti akis. Per šviesu, todėl esate apakinamas. Per silpnas apšvietimas sukelia mirgėjimą. Dabar galite švelniai apšviesti savo pasaulį su LED lemputėmis, sukurtomis tausoti akis ir sukurti tobulą atmosferą jūsų namams.

# Specifikacijos

### Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Rutulio formos nekryptinė lemputė
- Kištukinis lizdas: E27
- Reguluojamas šviesos srautas: Ne
- Lemputės apdaila: Matinis
- Bulb Material: Glass

### Lemputės matmenys

- Aukštis: 17,7 cm
- Plotis: 12,4 cm

### Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 20 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

### Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiams) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

### Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 4000 K
- Nominalus šviesos srautas: 2000 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0.5
- Spalvų kodas: 840 | CCT of 4000K
- Koreliuota spalvos temperatūra: 4000 K
- Šviesos srautas: 2 000 lm
- Stroboskopinis efektas: 0,4
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 153,00 lm/W

### Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort

### Kitos savybės

- Efektyvumas: 153 lm/W
- Atitinka ES RoHS: Taip

### Pakuotės informacija

- EAN: 8718699764838
- EOC: 871869976483800
- Gaminio pavadinimas: LED classic 120W G120 E27 CW FR ND 1PF/4

#### Maitinimas

- Galios koeficientas (dalis): 0.51

#### Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.51
- Įtampa: 220-240 V
- Galingumas: 13 W
- Galios vatais atitikmuo: 120 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): D
- Energijos sąnaudos: 13 W

#### Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 17,7 cm

#### Nominaliosios reikšmės

- Nominalus veikimo laikotarpis: 15 000

#### Techniniai duomenys

- Dažnis: 50-60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 374861
- Srauto matavimo nuoroda: Sphere
- Mirgėjimo vertė (PstLM): 1
- Linijos dažnis: 50 to 60 Hz
- Pritemdoma: Ne
- Dangtelio pagrindas: E27

#### Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718699764838
- Grynas svoris: 0,08 kg
- Grynasis svoris: 0,19 kg
- Aukštis: 19,6 cm
- Ilgis: 12,8 cm
- Plotis: 12,8 cm



Išleidimo data: 2025-05-10  
Versija: 0.365

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)