

PHILIPS

Žvakė, 15 W T25 E14

LED

2700 K

150 lm

15 000 val.



8718699771935



Namams skirta šiuolaikinė šviesos diodų lemputė

Ši „Philips“ šviesos diodų lemputė suteikia nuostabią, itin šiltą šviesą, yra išskirtinai ilgaamžė ir puikiai taupo energiją. Dėl savo liepsnos spalvos temperatūros ši lemputė – idealus pasirinkimas jaukiai atmosferai.

Pasirinkite paprastą senų lempučių pakaitalą

- Panaši forma ir dydis kaip standartinės kaitinamosios lemputės

Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Ilgalaikės lemputės – naudojamos iki 15 metų

Šviesa pranoksta apšvietimą

- Skirta šaldytuvams ir šaldikliams

Ypatybės

Pakeičia standartines kaitinamąsias lemputes



Dėl gražios formos dizaino ir matmenų, tai yra šiuolaikiško apšvietimo, energiją taupanti standartinė LED lemputė.

Puikus tvarus tradicinių standartinių kaitinamųjų lempučių pakaitalas.

Vidutinė eksploatacijos trukmė – 15 000 val.



Kadangi naudojimo trukmė yra iki 15 000 val., mažiau vargsite dažnai keisdami apšvietimo lemputes ir mėgausitės idealiu apšvietimo sprendimu daugiau nei 15 metų.

Specialios paskirties lemputė

„Philips“ šaldytuvų lemputes galima naudoti šaldytuvuose, šaldikliuose ir panašiose vietose, kurioms būdinga žema temperatūra. Lengvai pakeiskite lemputes „Philips“ šaldytuvų lemputėmis, ir jos ilgai bei patikimai tarnaus.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Tolygus spindesys
- Kištukinis lizdas: E14
- Reguluojamas šviesos srautas: Ne
- Lemputės apdaila: Matinis
- Bulb Material: Plastic

Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklo skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 150 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0.5
- Spalvų kodas: 827 | CCT of 2700K
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 88 lm/W

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort

Pakuotės informacija

- EAN: 8718699771935
- EOC: 871869977193500
- Gaminio pavadinimas: LED 15W T25 E14 WW FR ND 1PF/12

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.4
- Įtampa: 220–240 V
- Galios vatais atitikmuo: 15 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F
- Energijos sąnaudos: 1,7 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 59 mm
- Bendrasis ilgis: 59 mm
- Bendras plotis: 25 mm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50-60
- EPREL registracijos numeris: 391879

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718699771935
- Grynas svoris: 0,01 kg
- Grynasis svoris: 0,02 kg
- Aukštis: 12,7 cm
- Ilgis: 2,5 cm
- Plotis: 6,3 cm



Išleidimo data: 2025-09-13
Versija: 0.539

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com