

PHILIPS

Lemputė
40;18;9W B35 E14

LED


2700/2500/2200 K

470;180;90 lm

15 000 val.



8718699772154



Vienas šviestuvas. Jūsų jungiklis. Trys apšvietimo nustatymai.

Pritaikykite patalpos apšvietimą savo veiklai. Naudodami „Philips SceneSwitch“ šviesos diodų šviestuvą galite lengvai pakeisti nustatymą iš ryškios šviesos į natūralią šviesą ir į jaukią šiltą švytėjimą. Viskas, ko jums reikia, yra pridėtas jungiklis.

Šviesa pranoksta apšvietimą

- Trys apšvietimo nustatymai
- Nereikia ryškumo reguliatoriaus arba papildomos įrangos

Aukštos kokybės šviesos diodų šviestuvas, sukurtas naudoti dešimtmečius

- Skirta Jūsų akių patogumui

Ypatybės

Trys apšvietimo nustatymai (SSDL)

"Viskas viename" pakaitinė lemputė, su kuria galimi trys skirtingi dienos šviesos ryškumo lygiai, naudojant esamą jungiklį.

Įkiškite į elektros lizdą ir naudokite



Nereikia jokių papildomų laidų ar šviesos srauto reguliatoriaus. Ši lemputė netinkama naudoti su šviesos srauto reguliatoriais. Jei esate įrengę apšvietimo reguliatorių, nustatykite 100 % ryškumą.

Skirta Jūsų akių patogumui



Nesunku suprasti, kad ryškus apšvietimas gali varginti akis. Per šviesu, todėl esate apakinamas. Per silpnas apšvietimas sukelia mirgėjimą. Dabar galite švelniai apšviesti savo pasaulį su LED lemputėmis, sukurtomis tausoti akis ir sukurti tobulą atmosferą jūsų namams.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė žvakės formos lemputė
- Kištukinis lizdas: E14
- Reguluojamas šviesos srautas: Ne
- Lemputės apdaila: Skaidrus
- Bulb Material: Glass

Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 20 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2200-2500-2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 470, 180, 90 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0.5
- Spalvų kodas: 827/825/822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Koreliuota spalvos temperatūra: 2700, 2500, 2200 K
- Stroboskopinis efektas: 0,4
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 94,00 lm/W

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildomos funkcijos: „SceneSwitch“

Kitos savybės

- Atitinka ES RoHS: Taip

Pakuotės informacija

- EAN: 8718699772154
- EOC: 871869977215400
- Gaminio pavadinimas: LEDClassic
SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

Maitinimas

- Galios koeficientas (dalis): 0.5

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.5
- Įtampa: AC 220–240 V
- Galios vatais atitikmuo: 40;18;9 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F
- Energijos sąnaudos: 5, 2,5, 1 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 106 mm
- Bendrasis ilgis: 106 mm
- Bendras plotis: 35,5 mm

Nominaliosios reikšmės

- Nominalus veikimo laikotarpis: 15 000

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60
- Skersmuo: 35,5 mm
- EPREL registracijos numeris: 739281
- Srauto matavimo nuoroda: Sphere
- Pritemdoma: Ne
- Mirgėjimo vertė (PstLM): 0,9
- Linijos dažnis: 50 to 60
- Dangtelio pagrindas: E14

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718699772154
- Grynas svoris: 0,01 kg
- Grynasis svoris: 0,03 kg
- Aukštis: 14,6 cm
- Ilgis: 4,6 cm
- Plotis: 6,3 cm



Išleidimo data:
2025-08-30
Versija: 0.373

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com