

PHILIPS

Reflektorius, 30 W
R39 E14

LED

2700 K

150 lm

15 000 val.



8718699773755



Ilgai veikiantis koncentruotas dekoratyvinis LED apšvietimas

Ši kryptinė šviesos diodų lemputė skleidžia sukoncentruotą šiltai baltos šviesos spindulį ir puikiai pakeičia įprastas lemputes su reflektoriumi

Aukštos kokybės apšvietimas

- Tikras kaip kaitinamosios lempos, šiltai baltas apšvietimas

Ypatybės

Tikras kaip kaitinamosios lempos, šiltai baltas apšvietimas



Šios lempučių spalvos temperatūra yra 2700 K, ji padeda sukurti šiltą, ramią atmosferą, idealiai tinkančią atsipalaiduoti. Ši 2700K lempučių puikiai tinka namų apšvietimo projektams.

Specifikacijos

Lempučių charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Kryptinė reflektorinė lempučių
- Kištukinis lizdas: E14
- Reguluojamas šviesos srautas: Ne
- Lempučių apdaila: Skaidrus
- Bulb Material: Glass

Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 36 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 150 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0.5
- Spalvų kodas: 827 | CCT of 2700K
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 83 lm/W

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort

Pakuotės informacija

- EAN: 8718699773755
- EOC: 871869977375500
- Gaminio pavadinimas: LED CLA 30W R39 E14 WW 36D RF ND SRT4

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.5
- Įtampa: 220-240 V
- Galios vatais atitikmuo: 30 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F
- Energijos sąnaudos: 1,8 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 65 mm
- Bendrasis ilgis: 65 mm
- Bendras plotis: 39 mm

Nominaliosios reikšmės

- Nominalusis didžiausias intensyvumas: 250 cd

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50-60
- EPREL registracijos numeris: 397586

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718699773755
- Grynasis svoris: 0,03 kg
- Grynasis svoris: 0,05 kg
- Aukštis: 12,7 cm
- Ilgis: 4,6 cm
- Plotis: 6,3 cm



Išleidimo data:
2025-08-30
Versija: 0.259

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com