

PHILIPS

Reflektorius, 60 W
R63 E27

LED

2700 K

345 lm

15 000 val.

Pritemdoma



8718699773830



Ilgai veikianti LED lemputė ir koncentruotas ryškus spindulys

Ši kryptinė šviesos diodų lemputė skleidžia sukoncentruotą šiltai baltos šviesos spindulį ir puikiai pakeičia įprastas lemputes su reflektoriumi

Aukštos kokybės apšvietimas

- Tikras kaip kaitinamosios lempos, šiltai baltas apšvietimas

Ypatybės

Tikras kaip kaitinamosios lempos, šiltai baltas apšvietimas



Šios lempučių spalvos temperatūra yra 2700 K, ji padeda sukurti šiltą, ramią atmosferą, idealiai tinkančią atsipalaiduoti. Ši 2700K lempučių puikiai tinka namų apšvietimo projektams.

Specifikacijos

Lempučių charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Kryptinė reflektorinė lempučių
- Kištukinis lizdas: E27
- Lempučių apdaila: Skaidrus
- Reguliuojamas šviesos srautas: Taip
- Bulb Material: Glass

Lempučių matmenys

- Aukštis: 10,2 cm
- Plotis: 6,3 cm

Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 36 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 345 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu
- Spalvų kodas: 827 | CCT of 2700K

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma

Kitos savybės

- Efektyvumas: 76 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8718699773830
- EOC: 871869977383000
- Gaminio pavadinimas: LED CLA 60W R63 E27 WW 36D RF D SRT4

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.7
- Įtampa: 220-240 V
- Galingumas: 4,5 W
- Galios vatais atitikmuo: 60 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 10,2 cm

Nominaliosios reikšmės

- Nominalusis didžiausias intensyvumas: 620 cd

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50-60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 397591

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718699773830
- Grynas svoris: 0,09 kg
- Grynasis svoris: 0,13 kg
- Aukštis: 14,6 cm
- Ilgis: 7 cm
- Plotis: 6,3 cm



Išleidimo data: 2025-05-13
Versija: 0.246

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com