

PHILIPS

Taškinis šviestuvas,
50 W MR16 GU5.3

LED

2700 K

621 lm

15 000 val.



8718699773977



Ilgai veikiantis koncentruotas dekoratyvinis LED apšvietimas

„Philips“ LED taškinės lemputės skleidžia ryškią sufokusuotą šviesą, yra ilgaamžės ir taupo energiją.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Nemirga
- Tikras kaip kaitinamosios lempos, šiltai baltas apšvietimas

Pasirinkite paprastą senų lempučių pakaitalą

- Panašios formos ir dydžio kaip halogeninė reflektorinė lemputė

Ypatybės

Nemirga

Kai šviesa greitai mirga, akims gali būti sunku, gali skaudėti galvą, o mirgančiai šviesai jautriems žmonėms gali kilti epilepsijos priepuolis. Tai nemalonu ir to galima išvengti. Šviesos diodai gali mirgėti dėl greitos reakcijos į valdiklio tiekiamą elektros srovę. Tačiau „Philips“ šviesos diodai sukurti taip, kad sumažintų valdiklio tiekiamos srovės svyravimus, tad jie pašalina mirgėjimą sukeliančius veiksnius. Todėl mirgėjimo nematysite nė pėdsako.

Tikras kaip kaitinamosios lempos, šiltai baltas apšvietimas



Šios lemputės spalvos temperatūra yra 2700 K, ji padeda sukurti šiltą, ramią atmosferą, idealiai tinkančią atsipalaiduoti. Ši 2700K lemputė puikiai tinka namų apšvietimo projektams.

Pakeičia halogeninę taškinę lemputę



Ši patrauklios formos, įprastų matmenų, modernaus apšvietimo LED reflektorinė lemputė yra puikus ir tvarus tradicinių halogeninių reflektorių lemputių pakaitalas.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Kryptinė taškinė lemputė
- Kištukinis lizdas: GU5.3
- Reguluojamas šviesos srautas: Ne
- Lemputės apdaila: Skaidrus
- Bulb Material: Glass

Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 36 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 621 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0.5
- Spalvų kodas: 827 | CCT of 2700K
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 88 lm/W

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort

Pakuotės informacija

- EAN: 8718699773977
- EOC: 871869977397700
- Gaminio pavadinimas: LED 50W MR16 WW 36D RF ND SRT4

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.8
- Įtampa: 12V AC electronic V
- Galios vatais atitikmuo: 50 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F
- Energijos sąnaudos: 7 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 45 mm
- Bendrasis ilgis: 45 mm
- Bendras plotis: 51 mm

Nominaliosios reikšmės

- Nominalusis didžiausias intensyvumas: 1400 cd

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60
- EPREL registracijos numeris: 391850

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718699773977
- Grynas svoris: 0,05 kg
- Grynasis svoris: 0,07 kg
- Aukštis: 12,7 cm
- Ilgis: 5,3 cm
- Plotis: 6,3 cm



Išleidimo data:
2025-08-30
Versija: 0.259

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com