

PHILIPS

Taškinis šviestuvas,
35 W MR16 GU5.3

LED

2200–2700 K

345 lm

25 000 val

Pritemdoma



8718699773991



Nuotaiką sukuria tinkamas apšvietimas

„Philips“ LED „WarmGlow“ lemputės pakeis jūsų požiūrį į pritemdomas LED lemputes – jas galima reguliuoti ir nustatyti tradicinėms taškinio apšvietimo lemputėms būdingus šiltus tonus. Be to, kasdienį funkcinį apšvietimą galite iškeisti į patrauklią ir jaukią aplinką.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Tikras kaip kaitinamosios lempos, šiltai baltas apšvietimas

Ypatybės

Šiltai balta šviesa kaip kaitinamosios lemputės

Šios lemputės spalvos temperatūra yra 2700 K, ji padeda sukurti šiltą, ramią atmosferą, idealiai tinkančią

atsipalaiduoti. Puikiai tinka namų apšvietimo projektams

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Kryptinė taškinė lemputė
- Kištukinis lizdas: GU5.3
- Reguliuojamas šviesos srautas: Taip
- Lemputės apdaila: Skaidrus
- Bulb Material: Glass

Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 25 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 36 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2200–2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 345 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0.5
- Spalvų kodas: 822–827 | tunable warm white
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 69 lm/W

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma, WarmGlow

Pakuotės informacija

- EAN: 8718699773991
- EOC: 871869977399100
- Gaminio pavadinimas: LED 35W GU5.3 WW 12V 36D WGD SRT4

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.7
- Įtampa: 12V AC electronic V
- Galios vatais atitikmuo: 35 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): G
- Energijos sąnaudos: 5 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 45 mm
- Bendrasis ilgis: 44,5 mm
- Bendras plotis: 51 mm

Nominaliosios reikšmės

- Nominalusis didžiausias intensyvumas: 600 cd

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60
- EPREL registracijos numeris: 391900

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8718699773991
- Grynas svoris: 0,05 kg
- Grynas svoris: 0,07 kg
- Aukštis: 12,7 cm
- Ilgis: 5,3 cm
- Plotis: 6,3 cm



Išleidimo data:
2025-08-30
Versija: 0.252

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com