

PHILIPS

Taškinis šviestuvas,
150 W R7S

LED

3000 K


2460 lm

15 000 val.

Pritemdoma



8718699774011



Pritemdomos pailgos šviesos diodų lemputės su 300 laipsnių spind. kampu

Šios naujoviškos pailgos LED lemputės puikiai pakeičia halogenines R7S lemputes ir eikvoja mažiau energijos.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Šalta, energijos suteikianti šviesa

Pasirinkite paprastą senų lempučių pakaitalą

- Panašios formos ir dydžio kaip halogeninė pailga lemputė

Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Ilgalaikės vamzdelio formos lemputės – naudojamos iki 15 metų
- Sutaupo iki 90 % energijos

Ypatybės

3500 K [LED lempos]



Šios lempučių spalvos temperatūra yra 3500 K, ji skleidžia šaltą, energijos suteikiančią šviesą, idealiai tinkančią kuriant patrauklią aplinką draugams priimti arba atsipūsti su knyga.

Pakeičia pailgas halogenines lemputes



Ši patrauklios formos, įprastų matmenų, standartinio modernaus apšvietimo LED pailga lempučių yra puikus ir tvarus tradicinių halogeninių pailgų lempučių pakaitalas.

Vidutinė eksploatacijos trukmė – 15 000 val.



Kadangi naudojimo trukmė yra iki 15 000 val., mažiau vargsite dažnai keisdami vamzdelio formos apšvietimo lemputes ir mėgausitės idealiu apšvietimo sprendimu daugiau nei 15 metų.

Sutaupo iki 90 % energijos



Mėgausitės LED energijos taupymu neprarandant šviesos kokybės. Iškart sutaupykite daugiau nei 90 % energijos, pakeisdami esamas kaitinamąsias ar halogenines lemputes

Specifikacijos

Lempučių charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Nekryptinė reflektorinė lempučių
- Kištukinis lizdas: R7s
- Lemputės apdaila: Skaidrus
- Reguluojamas šviesos srautas: Taip
- Bulb Material: Plastic

Lempučių matmenys

- Aukštis: 11,8 cm
- Plotis: 4,2 cm

Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklo skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 3000 K
- Nominalus šviesos srautas: 2460 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu
- Spalvų kodas: 830 | CCT of 3000K

Kita

- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma

Kitos savybės

- Efektyvumas: 140 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8718699774011
- EOC: 871869977401100
- Gaminio pavadinimas: LED 150W R7S 118mm WH D SRT4

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.9
- Įtampa: 220–240 V
- Galingumas: 17,5 W
- Galios vatais atitikmuo: 150 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): D

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 11,8 cm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 397597

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718699774011
- Grynas svoris: 0,14 kg
- Grynas svoris: 0,17 kg
- Aukštis: 14,6 cm
- Ilgis: 3 cm
- Plotis: 6,3 cm



Išleidimo data: 2025-05-13
Versija: 0.455

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com