

PHILIPS

Kapsulė 60 W
kapsulė G9

LED

2700 K

570 lm

15 000 val.



8718699774073



Šilta balta šviesa – nepriekaištinga apšvietimo kokybė

„Philips“ LED taškinės lemputės puikiai atitinka pagrindinius apšvietimo poreikius: jos šviečia šilta į halogeninę panašia šviesa ir užtikrina LED technologijai būdingas savybes.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Tikras kaip kaitinamosios lempos, šiltai baltas apšvietimas

Pasirinkite paprastą senų lempučių pakaitalą

- Panašios formos ir dydžio, kaip halogeninės lemputės-kapsulės

Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Ilgalaikės vamzdelio formos lemputės – naudojamos iki 15 metų
- Sutaupo iki 90 % energijos

Ypatybės

Tikras kaip kaitinamosios lempos, šiltai baltas apšvietimas



Šios lempučių spalvos temperatūra yra 2700 K, ji padeda sukurti šiltą, ramią atmosferą, idealiai tinkančią atsipalaiduoti. Ši 2700K lempučių puikiai tinka namų apšvietimo projektams.

Pakeičia halogenines lempučių-kapsules



Ši patrauklios formos, įprastų matmenų, modernaus apšvietimo šviesos diodų lempučių-kapsulė yra puikus ir tvarus tradicinių halogeninių lempučių-kapsulių pakaitalas.

Vidutinė eksploatacijos trukmė – 15 000 val.



Kadangi naudojimo trukmė yra iki 15 000 val., mažiau vargsite dažnai keisdami vamzdelio formos apšvietimo lempučių ir mėgausitės idealiu apšvietimo sprendimu daugiau nei 15 metų.

Sutaupo iki 90 % energijos



Mėgaukitės LED energijos taupymu neprarandant šviesos kokybės. Iškart sutaupykite daugiau nei 90 % energijos, pakeisdami esamas kaitinamąsias ar halogenines lempučių

Specifikacijos

Lempučių charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Nekryptinė lempučių-kapsulė
- Kištukinis lizdas: G9
- Lempučių apdaila: Skaidrus
- Reguluojamas šviesos srautas: Ne
- Bulb Material: Plastic

Lempučių matmenys

- Aukštis: 6 cm
- Plotis: 1,9 cm

Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklą skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jį kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 570 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu
- Spalvų kodas: 827 | CCT of 2700K

Kita

- EyeComfort: Ne

Kitos savybės

- Efektyvumas: 118 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8718699774073
- EOC: 871869977407300
- Gaminio pavadinimas: LED 60W G9 WW ND SRT6

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.4
- Įtampa: 220-240 V
- Galingumas: 4,8 W
- Galios vatais atitiktumu: 60 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): E

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 6 cm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50-60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 397599

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718699774073
- Grynas svoris: 0,01 kg
- Grynasis svoris: 0,02 kg
- Aukštis: 12,7 cm
- Ilgis: 2,5 cm
- Plotis: 6,3 cm



Išleidimo data: 2025-05-10
Versija: 0.173

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com