

PHILIPS

Taškinis šviestuvas,
80 W PAR16 GU10

LED

2200–2700 K

575 lm

25 000 val

Pritemdoma



8718699774097



Nuotaiką sukuria tinkamas apšvietimas

„Philips“ LED „WarmGlow“ lempučių pakeis jūsų požiūrį į pritemdomas LED lempučių – jas galima reguliuoti ir nustatyti tradicinėms taškinio apšvietimo lempučių būdingus šiltus tonus. Be to, kasdienį funkcinį apšvietimą galite iškeisti į patrauklią ir jaukią aplinką.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Tikras kaip kaitinamosios lempos, šiltai baltas apšvietimas

Šviesa pranoksta apšvietimą

- Reguliuojamas šviesos srautas

Ypatybės

Šiltai balta šviesa kaip kaitinamosios lemputės

Šios lemputės spalvos temperatūra yra 2700 K, ji padeda sukurti šiltą, ramią atmosferą, idealiai tinkančią atsipalaiduoti. Puikiai tinka namų apšvietimo projektams

Reguliuojamas šviesos srautas

Šią lemputę galite naudoti su daugeliu apšvietimo reguliatorių, kad sukurtumėte norimą aplinką tolygiai pritemdydami iki 10 % pilno apšvietimo lygio. Patikrinkite apšvietimo reguliavimo suderinamumo lentelę ir įsitikinkite, kad konkretų apšvietimo

reguliatorių galėsite naudoti su šia lempute.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Kryptinė reflektorinė lemputė
- Kištukinis lizdas: GU10
- Lemputės apdaila: Skaidrus
- Reguliuojamas šviesos srautas: Su specialiais apšvietimo reguliatoriais
- Bulb Material: Glass

Lemputės matmenys

- Aukštis: 5,6 cm
- Plotis: 5 cm

Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklą skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 25 000 val.

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 36 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 90
- Spalvos temperatūra: 2200–2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 575 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu
- Spalvų kodas: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma, WarmGlow

Kitos savybės

- Efektyvumas: 92 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8718699774097
- EOC: 871869977409700
- Gaminio pavadinimas: LED CLA 80W GU10 CRI90 WW 36D WGD SRT4

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.88
- Įtampa: 220–240 V
- Galingumas: 6,2 W
- Galios vatais atitikmuo: 80 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 5,6 cm

Nominaliosios reikšmės

- Nominalusis didžiausias intensyvumas: 950 cd

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50-60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 387456

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718699774097
- Grynas svoris: 0,05 kg
- Grynasis svoris: 0,07 kg
- Aukštis: 12,7 cm
- Ilgis: 5,3 cm
- Plotis: 6,3 cm



Išleidimo data:
2025-04-23
Versija: 0.247

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com