

PHILIPS

Taškinis šviestuvas,
35 W PAR16 GU10

LED

2700 K

255 lm

15 000 val.



8718699774158



Išbandykite šiltai baltos spalvos LED šviesą

Ši „Philips“ šviesos diodų lemputė suteikia nuostabią, itin šiltą šviesą, yra išskirtinai ilgaamžė ir puikiai taupo energiją. Dėl savo liepsnos spalvos temperatūros ši lemputė – idealus pasirinkimas jaukiai atmosferai.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Tikras kaip kaitinamosios lempos, šiltai baltas apšvietimas

Ypatybės

Tikras kaip kaitinamosios lempos, šiltai baltas apšvietimas



Šios lempučių spalvos temperatūra yra 2700 K, ji padeda sukurti šiltą, ramią atmosferą, idealiai tinkančią atsipalaiduoti. Ši 2700K lempučių puikiai tinka namų apšvietimo projektams.

Specifikacijos

Lempučių charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Kryptinė reflektorinė lempučių
- Kištukinis lizdas: GU10
- Lempučių apdaila: Skaidrus
- Reguluojamas šviesos srautas: Ne
- Bulb Material: Glass

Lempučių matmenys

- Aukštis: 5,4 cm
- Plotis: 5 cm

Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklo skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiams) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 36 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 255 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu
- Spalvų kodas: 827 | CCT of 2700K

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort

Kitos savybės

- Efektyvumas: 72 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8718699774158
- EOC: 871869977415800
- Gaminio pavadinimas: LED classic 35W GU10 WW 36D RF ND SRT4

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.5
- Įtampa: 220-240 V
- Galingumas: 3,5 W
- Galios vatais atitiktumu: 35 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 5,4 cm

Nominaliosios reikšmės

- Nominalusis didžiausias intensyvumas: 545 cd

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50-60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 391855

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718699774158
- Grynas svoris: 0,05 kg
- Grynasis svoris: 0,07 kg
- Aukštis: 12,7 cm
- Ilgis: 5,3 cm
- Plotis: 6,3 cm



Išleidimo data:
2025-05-07
Versija: 0.248

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com