

PHILIPS

Taškinis šviestuvas,
35 W PAR16 GU10

LED

4000 K

275 lm

15 000 val.



8718699774172



Skirtumas slypi viduje

Ši patrauklios formos ir įprastų matmenų LED taškinė lemputė yra puikus ir ilgalaikis tradicinių halogeninių taškinių lempučių pakaitalas.

Aukštos kokybės apšvietimas

• Šalta balta šviesa

Ypatybės

Šalta balta šviesa



Šios lempučių spalvos temperatūra yra 4 000 K, ji sukuria itin šaltą, gaivią ir ryškią šviesą.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Kryptinė reflektorinė lempučių
- Kištukinis lizdas: GU10
- Reguliuojamas šviesos srautas: Ne
- Lemputės apdaila: Skaidrus
- Bulb Material: Glass

Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 36 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 4000 K
- Nominalus šviesos srautas: 275 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0.5
- Spalvų kodas: 840 | CCT of 4000K
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 78 lm/W

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort

Pakuotės informacija

- EAN: 8718699774172
- EOC: 871869977417200
- Gaminio pavadinimas: LEDClassic 35W GU10 CW 36D RF ND SRT4

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.5
- Įtampa: 220–240 V
- Galios vatais atitikmuo: 35 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F
- Energijos sąnaudos: 3,5 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 54 mm
- Bendrasis ilgis: 54 mm
- Bendras plotis: 50 mm

Nominaliosios reikšmės

- Nominalusis didžiausias intensyvumas: 590 cd

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60
- EPREL registracijos numeris: 391857

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718699774172
- Grynasis svoris: 0,05 kg
- Grynasis svoris: 0,07 kg
- Aukštis: 12,7 cm
- Ilgis: 5,3 cm
- Plotis: 6,3 cm



Išleidimo data: 2025-09-13
Versija: 0.160

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com