

PHILIPS

Reflektorius, 60 W
R50 E14

LED

2700 K

320 lm

15 000 val.

Pritemdoma



8718699774219



Ilgai veikianti LED lemputė ir koncentruotas ryškus spindulys

Ši kryptinė šviesos diodų lemputė skleidžia sukoncentruotą šiltai baltos šviesos spindulį ir puikiai pakeičia įprastas lemputes su reflektoriumi

Aukštos kokybės apšvietimas

- Tikras kaip kaitinamosios lempos, šiltai baltas apšvietimas

Ypatybės

Tikras kaip kaitinamosios lempos, šiltai baltas apšvietimas



Šios lempučių spalvos temperatūra yra 2700 K, ji padeda sukurti šiltą, ramią atmosferą, idealiai tinkančią atsipalaiduoti. Ši 2700K lempučių puikiai tinka namų apšvietimo projektams.

Specifikacijos

Lempučių charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Kryptinė reflektorinė lempučių
- Kištukinis lizdas: E14
- Reguluojamas šviesos srautas: Taip
- Lempučių apdaila: Skaidrus
- Bulb Material: Glass

Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklo skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 36 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 320 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0.5
- Spalvų kodas: 827 | CCT of 2700K
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 74 lm/W

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma

Pakuotės informacija

- EAN: 8718699774219
- EOC: 871869977421900
- Gaminio pavadinimas: LED CLA 60W R50 E14 WW 36D D RF 1PF/10

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.7
- Įtampa: 220–240 V
- Galios vatais atitiktumuo: 60 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F
- Energijos sąnaudos: 4,3 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 84 mm
- Bendrasis ilgis: 84 mm
- Bendras plotis: 50 mm

Nominaliosios reikšmės

- Nominalusis didžiausias intensyvumas: 550 cd

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60
- EPREL registracijos numeris: 397589

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718699774219
- Grynasis svoris: 0,06 kg
- Grynasis svoris: 0,08 kg
- Aukštis: 12,7 cm
- Ilgis: 5,3 cm
- Plotis: 6,3 cm



Išleidimo data: 2025-09-13
Versija: 0.257

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com