

# PHILIPS

Taškinis šviestuvas,  
50 W PAR16 GU10

LED

6500 K

390 lm

15 000 val.



8718699775698



## Išbandykite šiltai baltą šviesos diodų šviesą

Ši „Philips“ šviesos diodų elektros lemputė skleidžia gražią, itin šiltą šviesą, yra išskirtinai ilgaamžė ir taupo energiją vos pradėjus ją naudoti. Dėl savo šiltos spalvos temperatūros ši lemputė yra puikus pasirinkimas jaukiai atmosferai.

### Aukštos kokybės apšvietimas

- Šalta dienos šviesa

### Pasirinkite paprastą senų lempučių pakaitalą

- Panašios formos ir dydžio kaip halogeninė reflektorinė lemputė

### Sukurkite namams tinkamą apšvietimą

- Idealiai tinka detalių apšvietimui

# Ypatybės

## Šalta dienos šviesa



Šios lemputės spalvos temperatūra yra 6500 K, tai didžiausia spalvos temperatūra šioje lempučių kategorijoje. Todėl apšvietimas yra panašiausias į natūralią dienos šviesą. Tai padės susikaupti ir pastebėti kiekvieną smulkmeną.

## Pakeičia halogeninę taškinę lemputę



Ši patrauklios formos, įprastų matmenų, modernaus apšvietimo LED reflektorinė lemputė yra puikus ir tvarus tradicinių halogeninių reflektorinių lempučių pakaitalas.

## Idealiai tinka detalių apšvietimui



Moderni šviesos diodų taškinė lemputė su plataus kampo (36 laipsnių) šviesos srautu puikiai tinka detalių ir bendrajam apšvietimui. Ją galima naudoti nišiniuose ir juostiniuose šviestuvuose, ji idealiai tinka virtuvei ar virtuvės plotui apšviesti, taip pat svetainėms ir valgomiesiems.

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Kryptinė reflektorinė lemputė
- Kištukinis lizdas: GU10
- Reguluojamas šviesos srautas: Ne
- Lemputės apdaila: Skaidrus
- Bulb Material: Glass

## Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

## Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 36 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 6500 K
- Nominalus šviesos srautas: 390 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0.5
- Spalvų kodas: 865 | CCT of 6500K
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 84 lm/W

## Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort

## Pakuotės informacija

- EAN: 8718699775698
- EOC: 871869977569801
- Gaminio pavadinimas: LEDClassic 50W GU10 CDL 36D ND 1PF SRT4

## Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.5
- Įtampa: 220-240 V
- Galios vatais atitikmuo: 50 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F
- Energijos sąnaudos: 4,6 W

#### Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 54 mm
- Bendrasis ilgis: 54 mm
- Bendras plotis: 50 mm

#### Nominaliosios reikšmės

- Nominalusis didžiausias intensyvumas: 770 cd

#### Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60
- EPREL registracijos numeris: 391860

#### Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718699775698
- Grynas svoris: 0,05 kg
- Grynasis svoris: 0,07 kg
- Aukštis: 12,7 cm
- Ilgis: 5,3 cm
- Plotis: 6,3 cm



Išleidimo data: 2025-09-13  
Versija: 0.318

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)