

PHILIPS

Taškinis šviestuvas,
50 W PAR16 GU10

LED

3000 K

345 lm

15 000 val.

Pritemdoma



8718699775810



Šviesa, parodanti tikrąsias jūsų namų spalvas.

Pamatykite tikrąsias savo namų spalvas, panaudodami „Philips“ CRI90 šviesos diodų lemputes, ir užliekite kambarius natūralia šviesa. Lemputės, kurių spalvų atkūrimo indeksas („color rendering index“, CRI) arčiau 100, yra palyginamos su natūralia šviesa, o tai leidžia jums matyti savo namų įrangą ir baldus taip, kaip visada norėjote. Nenaudokite šviestuvų, kurie netinkamai atkuria spalvas – pamatykite savo namų tikrąsias spalvas su „Philips“ CRI90.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Sužinokite apie apšvietimą

Ypatybės

Sužinokite apie apšvietimą



Spalvinė temperatūra: šviesa gali turėti skirtingas spalvines temperatūras, nurodomas kelvinais (K). Lemputės, kurių vertė kelvinais maža, skleidžia šiltą, jaukesnę šviesą, o tos lemputės, kurių vertė kelvinais didesnė, šviečia šalta, energijos suteikiančia šviesa. CRI: spalvos indeksas (CRI) naudojamas apibūdinti šviesos šaltinio poveikį

sukuriamai spalvai. Natūralios saulės šviesos CRI yra 100. „Philips“ šviesos diodų lempučių CRI visada didesnis nei 80, todėl matomos tikros ir natūralios spalvos.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Kryptinė reflektorinė lemputė
- Kištukinis lizdas: GU10
- Lemputės apdaila: Skaidrus
- Reguluojamas šviesos srautas: Taip
- Bulb Material: Glass

Lemputės matmenys

- Aukštis: 5,4 cm
- Plotis: 5 cm

Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 36 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 3000 K
- Nominalus šviesos srautas: 345 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu
- Spalvų kodas: 830 | CCT of 3000K

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma

Kitos savybės

- Efektyvumas: 86 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8718699775810
- EOC: 871869977581002
- Gaminio pavadinimas: LED CLA 50W GU10 C90 WH 36D D 1PF/SRT4

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.84
- Įtampa: 220–240 V
- Galingumas: 4 W
- Galios vatais atitiktumuo: 50 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 5,4 cm

Nominaliosios reikšmės

- Nominalusis didžiausias intensyvumas: 700 cd

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 391911

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718699775810
- Grynasis svoris: 0,05 kg
- Grynasis svoris: 0,07 kg
- Aukštis: 12,7 cm
- Ilgis: 5,3 cm
- Plotis: 6,3 cm



Išleidimo data: 2025-05-13
Versija: 0.260

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com