

PHILIPS

Taškinis šviestuvas,
80 W PAR16 GU10

LED

4 000 K

575 lm

25 000 val

Pritemdoma



8718699775834



Šviesa, parodanti tikrąsias jūsų namų spalvas.

Pamatykite tikrąsias savo namų spalvas, panaudodami „Philips“ CRI90 šviesos diodų lemputes, ir užliekite kambarius natūralia šviesa. Lemputės, kurių spalvų atkūrimo indeksas („color rendering index“, CRI) arčiau 100, yra palyginamos su natūralia šviesa, o tai leidžia jums matyti savo namų įrangą ir baldus taip, kaip visada norėjote. Nenaudokite šviestuvų, kurie netinkamai atkuria spalvas – pamatykite savo namų tikrąsias spalvas su „Philips“ CRI90.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Sužinokite apie apšvietimą

Ypatybės

Sužinokite apie apšvietimą



Spalvinė temperatūra: šviesa gali turėti skirtingas spalvines temperatūras, nurodomas kelvinais (K). Lempučių, kurių vertė kelvinais maža, skleidžia šiltą, jaukesnę šviesą, o tos lempučių, kurių vertė kelvinais didesnė, šviečia šalta, energijos suteikiančia šviesa. CRI: spalvos indeksas (CRI) naudojamas apibūdinti šviesos šaltinio poveikį

sukuriamai spalvai. Natūralios saulės šviesos CRI yra 100. „Philips“ šviesos diodų lempučių CRI visada didesnis nei 80, todėl matomos tikros ir natūralios spalvos.

Specifikacijos

Lempučių charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Kryptinė reflektorinė lempučių
- Kištukinis lizdas: GU10
- Reguluojamas šviesos srautas: Taip

Lempučių matmenys

- Aukštis: 5,4 cm
- Plotis: 5 cm

Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklo skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 25 000

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 36 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 90
- Spalvos temperatūra: 4000 K
- Nominalus šviesos srautas: 575 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu
- Spalvų kodas: 940 | CCT of 4000K

Kita

- EyeComfort: Taip

Kitos savybės

- Efektyvumas: 92 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8718699775834
- EOC: 871869977583402
- Gaminio pavadinimas: LEDClassic 80W GU10 C90 CW 36D D PF SRT4

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.88
- Įtampa: 220–240 V
- Galingumas: 6,2 W
- Galios vatais atitiktumuo: 80 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 5,4 cm

Nominaliosios reikšmės

- Nominalusis didžiausias intensyvumas: 850 cd

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 391908

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718699775834
- Grynas svoris: 0,07 kg
- Grynas svoris: 0,09 kg
- Aukštis: 12,7 cm
- Ilgis: 5,3 cm
- Plotis: 6,3 cm



Išleidimo data: 2025-05-13
Versija: 0.348

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com