

PHILIPS

Taškinis šviestuvas,
50 W PAR16 GU10

LED

4000 K

350 lm

15 000 val.

Pritemdoma



8718699775995



Šviesa, parodanti tikrąsias jūsų namų spalvas.

Pamatykite tikrąsias savo namų spalvas, panaudodami „Philips“ CRI90 šviesos diodų lemputes, ir užliekite kambarius natūralia šviesa. Lemputės, kurių spalvų atkūrimo indeksas („color rendering index“, CRI) arčiau 100, yra palyginamos su natūralia šviesa, o tai leidžia jums matyti savo namų įrangą ir baldus taip, kaip visada norėjote. Nenaudokite šviestuvų, kurie netinkamai atkuria spalvas – pamatykite savo namų tikrąsias spalvas su „Philips“ CRI90.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Šalta balta šviesa

Pasirinkite paprastą senų lempučių pakaitalą

- Panašios formos ir dydžio kaip halogeninės taškinės lemputės
- Panašios formos ir dydžio kaip halogeninė pailga lemputė

Ypatybės

Šalta balta šviesa



Šios lemputės spalvos temperatūra yra 4 000 K, ji sukuria itin šaltą, gaivią ir ryškią šviesą.

Pakeičia halogenines lemputes su reflektoriumi



Ši patrauklios formos, įprastų matmenų, modernaus apšvietimo šviesos diodų lemputė-kapsulė yra puikus ir tvarus tradicinių halogeninių taškinį lempučių pakaitalas.

Pakeičia pailgas halogenines lemputes



Ši patrauklios formos, įprastų matmenų, standartinio modernaus apšvietimo LED pailga lemputė yra puikus ir tvarus tradicinių halogeninių pailgų lempučių pakaitalas.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Kryptinė reflektorinė lemputė
- Kištukinis lizdas: GU10
- Reguliuojamas šviesos srautas: Taip
- Lemputės apdaila: Skaidrus
- Bulb Material: Glass

Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 36 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 90
- Spalvos temperatūra: 4000 K
- Nominalus šviesos srautas: 350 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0.5
- Spalvų kodas: 940 | CCT of 4000K
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 87 lm/W

Kita

- Papildomos funkcijos: Pritemdoma

Pakuotės informacija

- EAN: 8718699775995
- EOC: 871869977599501
- Gaminio pavadinimas: LED CLA 50W GU10 C90 CW 36D RF D PF SRT4

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.84
- Įtampa: 220-240 V
- Galios vatais atitikmuo: 50 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F
- Energijos sąnaudos: 4 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 54 mm
- Bendrasis ilgis: 54 mm
- Bendras plotis: 50 mm

Nominaliosios reikšmės

- Nominalusis didžiausias intensyvumas: 700 cd

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60
- EPREL registracijos numeris: 391907

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718699775995
- Grynas svoris: 0,05 kg
- Grynasis svoris: 0,07 kg
- Aukštis: 12,7 cm
- Ilgis: 5,3 cm
- Plotis: 6,3 cm



Išleidimo data:
2025-09-20
Versija: 0.263

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com