

PHILIPS

Taškinis šviestuvas,
35 W PAR16 GU10, x3

LED

4000 K

275 lm

15 000 val.



8718699776251



Išbandykite šiltai baltą šviesos diodų šviesą

Ši „Philips“ šviesos diodų lemputė suteikia nuostabią, itin šiltą šviesą, yra išskirtinai ilgaamžė ir puikiai taupo energiją. Dėl savo liepsnos spalvos temperatūros ši lemputė – idealus pasirinkimas jaukiai atmosferai.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Šalta baltą šviesa

Pasirinkite paprastą senų lempučių pakaitalą

- Panašios formos ir dydžio kaip halogeninė reflektorinė lemputė

Sukurkite namams tinkamą apšvietimą

- Idealiai tinka detalių apšvietimui

Ypatybės

Šalta balta šviesa



Šios lemputės spalvos temperatūra yra 4 000 K, ji sukuria itin šaltą, gaivią ir ryškią šviesą.

Pakeičia halogeninę taškinę lemputę



Ši patrauklios formos, įprastų matmenų, modernaus apšvietimo LED reflektorinė lemputė yra puikus ir tvarus tradicinių halogeninių reflektorinių lempučių pakaitalas.

Idealiai tinka detalių apšvietimui



Moderni šviesos diodų taškinė lemputė su plataus kampo (36 laipsnių) šviesos srautu puikiai tinka detalių ir bendrajam apšvietimui. Ją galima naudoti nišiniuose ir juostiniuose šviestuvuose, ji idealiai tinka virtuvei ar virtuvės plotui apšviesti, taip pat svetainėms ir valgomiesiems.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Kryptinė reflektorinė lemputė
- Kištukinis lizdas: GU10
- Reguluojamas šviesos srautas: Ne
- Lemputės apdaila: Skaidrus
- Bulb Material: Glass

Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 36 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 4000 K
- Nominalus šviesos srautas: 275 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0.5
- Spalvų kodas: 840 | CCT of 4000K
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 78 lm/W

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort

Pakuotės informacija

- EAN: 8718699776251
- EOC: 871869977625100
- Gaminio pavadinimas: LEDClassic 35W GU10 CW 230V 36D ND 3SRT6

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.5
- Įtampa: 220-240 V
- Galios vatais atitikmuo: 35 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F
- Energijos sąnaudos: 3,5 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 54 mm
- Bendrasis ilgis: 54 mm
- Bendras plotis: 50 mm

Nominaliosios reikšmės

- Nominalusis didžiausias intensyvumas: 590 cd

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50-60
- EPREL registracijos numeris: 391857

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718699776251
- Grynas svoris: 0,14 kg
- Grynasis svoris: 0,17 kg
- Aukštis: 12,7 cm
- Ilgis: 5,3 cm
- Plotis: 11,5 cm



Išleidimo data: 2025-09-13
Versija: 0.135

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com