

PHILIPS

Taškinis šviestuvas
50W PAR16 GU10 x3

LED

2200–2700 K

345 lm

15 000 val.

Pritemdoma



8718699776459



Kuo labiau pritemdote šviesą, tuo ji šiltesnė.

„Philips WarmGlow“ LED leidžia pritemdyti kasdienį apšvietimą iki jaukių tradicinio apšvietimo tonų. Tad kuo labiau pritemdysite, tuo šiltesnis apšvietimas taps. Tai išskiria šias lemputes iš standartinių pritemdomų LED, kurios pritemdytos paprasčiausiai šviečia ne taip ryškiai. „WarmGlow“ lemputės dabar patobulintos naudojant 90 siekiantį spalvų perteikimo indeksą, kurį galima prilyginti natūraliai šviesai, todėl galite matyti tikras namų spalvas. Kai jaukiai vakare susirangote ant sofos ar norite ryškiai pradėti naują dieną, „Philips WarmGlow“ LED suteiks tinkamą jūsų poreikiams apšvietimą.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Tikras kaip kaitinamosios lempos, šiltai baltas apšvietimas

Sukurkite namams tinkamą apšvietimą

- Idealiai tinka detalių apšvietimui

Ypatybės

Šiltai balta šviesa kaip kaitinamosios lemputės

Šios lemputės spalvos temperatūra yra 2700 K, ji padeda sukurti šiltą, ramią atmosferą, idealiai tinkančią atsipalaiduoti. Puikiai tinka namų apšvietimo projektams

Idealiai tinka detalių apšvietimui



Moderni šviesos diodų taškinė lemputė su plataus kampo (36 laipsnių) šviesos srautu puikiai tinka detalių ir bendrajam apšvietimui. Ją galima naudoti nišiniuose ir juostiniuose šviestuvuose, ji idealiai tinka virtuvei ar virtuvės plotui apšviesti, taip pat svetainėms ir valgomiesiems.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Kryptinė reflektorinė lemputė
- Kištukinis lizdas: GU10
- Reguluojamas šviesos srautas: Taip
- Lemputės apdaila: Skaidrus
- Bulb Material: Glass

Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 36 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 90
- Spalvos temperatūra: 2200-2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 345 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0.5
- Spalvų kodas: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 90 lm/W

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma, WarmGlow

Pakuotės informacija

- EAN: 8718699776459
- EOC: 871869977645900
- Gaminio pavadinimas: LED CLA 50W GU10 C90 WW 36D WGD 3SRT6

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.84
- Įtampa: 220-240 V
- Galios vatais atitikmuo: 50 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F
- Energijos sąnaudos: 3,8 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 54 mm
- Bendrasis ilgis: 54 mm
- Bendras plotis: 50 mm

Nominaliosios reikšmės

- Nominalusis didžiausias intensyvumas: 700 cd

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50-60
- EPREL registracijos numeris: 387455

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718699776459
- Grynasis svoris: 0,14 kg
- Grynasis svoris: 0,17 kg
- Aukštis: 12,7 cm
- Ilgis: 5,3 cm
- Plotis: 11,5 cm



Išleidimo data:
2025-09-20
Versija: 0.206

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com