

PHILIPS

Taškinis šviestuvas,
50 W PAR16 GU10 x2

LED

3000 K

370 lm

15 000 val.



8718699777159



Išbandykite šiltai baltą šviesos diodų šviesą

Ši „Philips“ šviesos diodų elektros lemputė skleidžia gražią, itin šiltą šviesą, yra išskirtinai ilgaamžė ir taupo energiją vos pradėjus ją naudoti. Dėl savo šiltos spalvos temperatūros ši lemputė yra puikus pasirinkimas jaukiai atmosferai.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Ryškiai balta šviesa

Pasirinkite paprastą senų lempučių pakaitalą

- Panašios formos ir dydžio kaip halogeninė reflektorinė lemputė

Sukurkite namams tinkamą apšvietimą

- Idealiai tinka detalių apšvietimui

Ypatybės

Ryškiai balta šviesa



Šios lemputės spalvos temperatūra yra 3 000 K, ji skleidžia ryškia, šiltą šviesą, idealiai tinkančią kuriant patrauklią aplinką draugams priimti arba atsipūsti su knyga.

Pakeičia halogeninę taškinę lemputę



Ši patrauklios formos, įprastų matmenų, modernaus apšvietimo LED reflektorinė lemputė yra puikus ir tvarus tradicinių halogeninių reflektorinių lempučių pakaitalas.

Idealiai tinka detalių apšvietimui



Moderni šviesos diodų taškinė lemputė su plataus kampo (36 laipsnių) šviesos srautu puikiai tinka detalių ir bendrajam apšvietimui. Ją galima naudoti nišiniuose ir juostiniuose šviestuvuose, ji idealiai tinka virtuvei ar virtuvės plotui apšviesti, taip pat svetainėms ir valgomiesiems.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Kryptinė reflektorinė lemputė
- Kištukinis lizdas: GU10
- Reguliuojamas šviesos srautas: Ne
- Lemputės apdaila: Skaidrus
- Bulb Material: Glass

Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 36 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 3000 K
- Nominalus šviesos srautas: 370 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0.5
- Spalvų kodas: 830 | CCT of 3000K
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 80 lm/W

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort

Pakuotės informacija

- EAN: 8718699777159
- EOC: 871869977715900
- Gaminio pavadinimas: LEDClassic 50W GU10 WH 36D RF ND 2SRT6

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.5
- Įtampa: 220-240 V
- Galios vatais atitikmuo: 50 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F
- Energijos sąnaudos: 4,6 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 54 mm
- Bendrasis ilgis: 54 mm
- Bendras plotis: 50 mm

Nominaliosios reikšmės

- Nominalusis didžiausias intensyvumas: 740 cd

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60
- EPREL registracijos numeris: 391858

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718699777159
- Grynas svoris: 0,09 kg
- Grynasis svoris: 0,12 kg
- Aukštis: 12,7 cm
- Ilgis: 5,3 cm
- Plotis: 8,5 cm



Išleidimo data:
2025-09-24
Versija: 0.285

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com