

PHILIPS

Šviesos diodų
juosta Mains S14S

LED

300 mm

2700 K

S14S



8719514263567



Ryškus šviesos diodų apšvietimas, puiki kokybė

„Philips“ LED vamzdelio formos S14D yra išskirtinai ilgaamžis ir taupo energiją. Šis šiltos baltos spalvos temperatūros vamzdis puikiai tiks pakeičiant linijinius fluorescencinius (TL) vamzdžius.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Šviečia visomis kryptimis

Ypatybės

Šviečia visomis kryptimis

Dėl vintažinio, bet novatoriško LED lempučių dizaino nesusidaro šešėlių,

kurių paprastai būna skleidžiamo šviesos pluošto kraštuose. Taip

gaunamas natūralus šiltos baltos šviesos apšvietimas.

Specifikacijos

Lempučių charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Kita
- Kištukinis lizdas: S14s
- Reguluojamas šviesos srautas: Ne
- Lempučių apdaila: Matinis
- Bulb Material: Plastic

Lempučių matmenys

- Aukštis: 30 cm
- Plotis: 3 cm

Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Aplinkos temperatūra: -20–45 °C
- Nominali naudojimo trukmė: 30 000

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 250 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0.5
- Spalvų kodas: 827 | CCT of 2700K
- Koreliuota spalvos temperatūra: 2700 K
- Šviesos srautas: 250 lm
- Stroboskopinis efektas: 0,1
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 113,00 lm/W

Kita

- EyeComfort: Taip
- Patvirtinimo ženklai: RoHS atitiktis, CE ženklinimas, KEMA „Keur“ sertifikatas
- LED Innovations: EyeComfort

Kitos savybės

- Efektyvumas: 113 lm/W
- CE ženklas: Taip
- Atitinka ES RoHS: Taip

Pakuotės informacija

- EAN: 8719514263567
- EOC: 871951426356700
- Gaminio pavadinimas: LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4

Maitinimas

- Galios koeficientas (dalis): 0.4

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.4
- Įtampa: 220–240 V
- Galingumas: 2,2 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): E
- Energijos sąnaudos: 2,2 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 30 cm

Nominaliosios reikšmės

- Nominalus veikimo laikotarpis: 30 000

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60 Hz
- Skersmuo: 30 mm
- EPREL registracijos numeris: 387349
- Srauto matavimo nuoroda: Sphere
- Mirgėjimo vertė (PstLM): 0,1
- Linijos dažnis: 50 to 60 Hz
- Pritemdoma: Ne
- Dangtelio pagrindas: S14s

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514263567
- Grynasis svoris: 0,1 kg
- Grynasis svoris: 0,13 kg
- Aukštis: 33,5 cm
- Ilgis: 3,3 cm
- Plotis: 5,1 cm



Išleidimo data: 2025-05-16
Versija: 0.443

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com