

PHILIPS

Taškinis šviestuvas,
35 W PAR16 GU10, x3

LED

2700 K

255 lm

15 000 val.



8719514265486



Išbandykite šiltai baltą šviesos diodų šviesą

Ši „Philips“ šviesos diodų elektros lemputė skleidžia gražią, itin šiltą šviesą, yra išskirtinai ilgaamžė ir taupo energiją vos pradėjus ją naudoti. Dėl savo šiltos spalvos temperatūros ši lemputė yra puikus pasirinkimas jaukiai atmosferai.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Tikras kaip kaitinamosios lempos, šiltai baltas apšvietimas

Pasirinkite paprastą senų lempučių pakaitalą

- Panašios formos ir dydžio kaip halogeninė reflektorinė lemputė

Sukurkite namams tinkamą apšvietimą

- Idealiai tinka detalių apšvietimui

Ypatybės

Tikras kaip kaitinamosios lempos, šiltai baltas apšvietimas



Šios lempučių spalvos temperatūra yra 2700 K, ji padeda sukurti šiltą, ramią atmosferą, idealiai tinkančią atsipalaiduoti. Ši 2700K lempučių puikiai tinka namų apšvietimo projektams.

Pakeičia halogeninę taškinę lempučių



Ši patrauklios formos, įprastų matmenų, modernaus apšvietimo LED reflektorinė lempučių yra puikus ir tvarus tradicinių halogeninių reflektorinių lempučių pakaitalas.

Idealiai tinka detalių apšvietimui



Moderni šviesos diodų taškinė lempučių su plataus kampo (36 laipsnių) šviesos srautu puikiai tinka detalių ir bendrajam apšvietimui. Ją galima naudoti nišiniuose ir juostiniuose šviestuvuose, ji idealiai tinka virtuvei ar virtuvės plotui apšviesti, taip pat svetainėms ir valgomiesiems.

Specifikacijos

Lempučių charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Kryptinė reflektorinė lempučių
- Kištukinis lizdas: GU10
- Reguluojamas šviesos srautas: Ne
- Lempučių apdaila: Skaidrus
- Bulb Material: Glass

Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklo skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 36 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 255 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0.5
- Spalvų kodas: 827 | CCT of 2700K
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 72 lm/W

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort

Pakuotės informacija

- EAN: 8719514265486
- EOC: 871951426548600
- Gaminio pavadinimas: LEDClassic 35W GU10 WW 230V 36D ND 3SRT6

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.5
- Įtampa: 220-240 V
- Galios vatais atitikmuo: 35 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F
- Energijos sąnaudos: 3,5 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 54 mm
- Bendrasis ilgis: 54 mm
- Bendras plotis: 50 mm

Nominaliosios reikšmės

- Nominalusis didžiausias intensyvumas: 545 cd

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60
- EPREL registracijos numeris: 391855

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514265486
- Grynas svoris: 0,14 kg
- Grynasis svoris: 0,17 kg
- Aukštis: 12,7 cm
- Ilgis: 5,3 cm
- Plotis: 11,5 cm



Išleidimo data: 2025-09-13
Versija: 0.121

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com