

PHILIPS

Taškinis šviestuvas,
50 W PAR16 GU10

LED

2700/2500/2200 K

355 lm

15 000 val.



8719514307780



Viena lemputė. Jūsų jungiklis. Trys apšvietimo nustatymai.

Pakeiskite savo kambario aplinką pagal tai, ką veikiate. Naudodami „Philips SceneSwitch“ LED lemputę, ryškią šviesą lengvai pakeisite į natūralią ir jaukus šilto švytėjimo šviesą. Viskas, ko reikia, tai jau turimas jungiklis.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Šviečia visomis kryptimis

Šviesa pranoksta apšvietimą

- Atkurti numatytuosius gamyklinius lempos nustatymus
- Nereikia ryškumo reguliatoriaus arba papildomos įrangos
- Lempa gali įsiminti paskutinius jūsų naudotus nustatymus

Ypatybės

Šviečia visomis kryptimis

Dėl vintažinio, bet novatoriško LED lemputės dizaino nesusidaro šešėlių, kurių paprastai būna skleidžiamo šviesos pluošto kraštuose. Taip gaunamas natūralus šiltos baltos šviesos apšvietimas.

Nustatyti iš naujo („SceneSwitch“)



Jeį naudojamos kelios nebesinchronizuojamos lempos, tiesiog perjunkite jungiklį (įjunkite ir vėl jį išjunkite per 1 sek.) ir atkurkite lempos numatytuosius gamyklinius nustatymus.

Įkiškite į elektros lizdą ir naudokite



Nereikia jokių papildomų laidų ar šviesos srauto reguliatoriaus. Ši lemputė netinkama naudoti su šviesos srauto reguliatoriais. Jei esate įrengę apšvietimo reguliatorių, nustatykite 100 % ryškumą.

Automatinė atmintis („SceneSwitch“)



Šioje „Scene Switch“ lemputėje yra integruotas atminties lustas, kuris įsimena paskutinį naudotą apšvietimo nustatymą, jei jungiklis būna išjungtas ilgiau nei 6 sek. Jei veiklos pobūdžio dažnai nekeičiate, įjungę šviesą visada galėsite mėgautis mėgstamiausiu apšvietimu.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Kryptinė reflektorinė lemputė
- Kištukinis lizdas: GU10
- Reguliuojamas šviesos srautas: Ne
- Lemputės apdaila: Skaidrus
- Bulb Material: Glass

Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiams) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Garantija

- Garantinis laikotarpis: 2 metai

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 36 laipsnis (-iai)
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2200–2500–2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 355 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0.5
- Spalvų kodas: 827–825–822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Koreliuota spalvos temperatūra: 2700, 2500, 2200 K
- Šviesos srautas: 355 lm
- Stroboskopinis efektas: 0,4
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 73,00 lm/W

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildomos funkcijos: WarmGlow, „SceneSwitch“

Kitos savybės

- Atitinka ES RoHS: Taip

Pakuotės informacija

- EAN: 8719514307780
- EOC: 871951430778000
- Gaminio pavadinimas: LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

Maitinimas

- Galios koeficientas (dalis): 0.5

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.5
- Įtampa: 220–240 V
- Galios vatais atitinkmuo: 50 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F
- Energijos sąnaudos: 4,8 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 54 mm
- Bendrasis ilgis: 54 mm
- Bendras plotis: 50 mm

Nominaliosios reikšmės

- Nominalus veikimo laikotarpis: 15 000
- Nominalusis didžiausias intensyvumas: 600 cd

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60
- Skersmuo: 50 mm
- EPREL registracijos numeris: 1825225
- Srauto matavimo nuoroda: Narrow Cone
- Pritemdoma: Ne
- Mirgėjimo vertė (PstLM): 1
- Linijos dažnis: 50 to 60
- Dangtelio pagrindas: GU10

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514307780
- Grynasis svoris: 0,05 kg
- Grynas svoris: 0,07 kg
- Aukštis: 12,7 cm
- Ilgis: 5,3 cm
- Plotis: 6,3 cm



Išleidimo data:
2025-09-24
Versija: 0.392

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com