

PHILIPS

Taškinis šviestuvas,
PAR16 GU10

LED

3000 K

550 lm

15 000 val.



8719514308633



Išbandykite šiltai baltą šviesos diodų šviesą

Ši „Philips“ šviesos diodų lemputė suteikia nuostabią, itin šiltą šviesą, yra išskirtinai ilgaamžė ir puikiai taupo energiją. Dėl savo liepsnos spalvos temperatūros ši lemputė – idealus pasirinkimas jaukiai atmosferai.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Šalta, energijos suteikianti šviesa

Pasirinkite paprastą senų lempučių pakaitalą

- Panašios formos ir dydžio kaip halogeninė reflektorinė lemputė

Sukurkite namams tinkamą apšvietimą

- 120° pluoštas – taškinis

Ypatybės

3500 K [LED lempos]



Šios lempučių spalvos temperatūra yra 3500 K, ji skleidžia šaltą, energijos

suteikiančią šviesą, idealiai tinkančią kuriant patrauklią aplinką draugams priimti arba atsipūsti su knyga.

120° pluoštas – taškinis [LED lempučių]

Pakeičia halogeninę taškinę lempuotę



Ši patrauklios formos, įprastų matmenų, modernaus apšvietimo LED reflektorinė lempučių yra puikus ir tvarus tradicinių halogeninių reflektorinių lempučių pakaitalas.

Specifikacijos

Lempučių charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Nekryptinė reflektorinė lempučių
- Kištukinis lizdas: GU10
- Lempučių apdaila: Matinis
- Reguluojamas šviesos srautas: Ne
- Bulb Material: Glass

Lempučių matmenys

- Aukštis: 5,4 cm
- Plotis: 5 cm

Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklo skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiams) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 3000 K
- Nominalus šviesos srautas: 550 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu
- Spalvų kodas: 830 | CCT of 3000K

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort

Kitos savybės

- Efektyvumas: 112 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8719514308633
- EOC: 871951430863300
- Gaminio pavadinimas: LEDClassic
550lm GU10 WH 120D ND1PF SRT4

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.5
- Įtampa: 220-240 V
- Galingumas: 4,9 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): E

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 5,4 cm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50-60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 1825202

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514308633
- Grynas svoris: 0,05 kg
- Grynasis svoris: 0,07 kg
- Aukštis: 12,7 cm
- Ilgis: 5,3 cm
- Plotis: 6,3 cm



Išleidimo data: 2025-04-12
Versija: 0.217

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com