

# PHILIPS

Žvakė, 40 W P45  
E27, 3 vnt.

LED

2700 K

470 lm

15 000 val.



8719514310117



## Namams skirta šiuolaikinė šviesos diodų elektros lemputė

„Philips“ matinės šviesos diodų žvakės formos lemputės sukuria švelnų išsklaidytos šviesos efektą, yra išskirtinai ilgaamžės. Šios išgrynintos formos ir dailaus dizaino elektros lemputės puikiai tinka žvakidės tipo šviestuvuose su mažais (E14) tvirtinimo elementais.

### Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Ilgalaikės lemputės – naudojamos iki 15 metų

### Sukurkite namams tinkamą apšvietimą

- Puikiai tinka dekoratyviniams šviestuvams
- Paprastas LED apšvietimas kiekvienai dienai

# Ypatybės

**Vidutinė eksploatacijos trukmė – 15 000 val.**



Kadangi naudojimo trukmė yra iki 15 000 val., mažiau vargsite dažnai keisdami apšvietimo lemputes ir

mėgausitės idealiu apšvietimo sprendimu daugiau nei 15 metų.

**Puikiai tinka dekoratyviniams šviestuvui**



Modernios „Philips“ LED žvakės formos lemputės dekoratyviniams šviestuvams, pvz., žvakidėms, lubų ventiliatoriams, lempučių juostoms vonios kambaryje ir žibintams.

**Paprastas LED apšvietimas kiekvienai dienai**

Kasdien naudojama „Philips“ šviesos diodų lemputė patenkins pagrindinius apšvietimo poreikius. Ši už prieinamą kainą įsigyjama „Philips“ LED lemputė skleidžia jaukią šviesą ir puikiai veikia.

## Specifikacijos

### Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Nekryptinė sietyno lemputė
- Kištukinis lizdas: E27
- Stiklo tipas: Matinis
- Lemputės apdaila: Matinis
- Reguliuojamas šviesos srautas: Ne

### Lemputės matmenys

- Aukštis: 8,7 cm
- Plotis: 4,5 cm

### Dizainas ir apdaila

- Medžiaga: Plastiko

### Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklo skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.

### Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiams) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

### Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 470 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu
- Spalvų kodas: 827 | CCT of 2700K

### Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort

### Kitos savybės

- Efektyvumas: 95 lm/W

#### **Pakuotės informacija**

- EAN: 8719514310117
- EOC: 871951431011701
- Gaminio pavadinimas: LED 40W P45 E27 WW FR ND 3SRT6

#### **Energijos sąnaudos**

- Galingumo koeficientas: 0.51
- Įtampa: AC 220–240 V
- Galingumas: 4,9 W
- Galios vatais atitikmuo: 40 W

#### **Gaminio matmenys ir svoris**

- Ilgis: 8,7 cm

#### **Techniniai duomenys**

- Dažnis: 50–60 Hz

#### **Pakuotės matmenys ir svoris**

- EAN/UPC – gaminys: 8719514310117
- Grynasis svoris: 0,07 kg
- Grynas svoris: 0,08 kg
- Aukštis: 12,7 cm
- Ilgis: 5,3 cm
- Plotis: 15,5 cm



Išleidimo data: 2025-02-11  
Versija: 0.269

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)