

PHILIPS

Lemputė geltona,
40 W A160 E27

LED

1800 K

470 lm

15 000 val.

Pritemdoma



8719514313767



Namams skirti šiuolaikiniai šviesos diodai

Ši „Philips“ šviesos diodų lempučių suteikia nuostabią, itin šiltą šviesą, yra išskirtinai ilgaamžė ir puikiai taupo energiją. Dėl savo liepsnos spalvos temperatūros ši lempučių – idealus pasirinkimas jaukiai atmosferai.

Pritemdoma itin šilta balta šviesa

- Pritemdoma itin šilta balta šviesa

Sukurtos būti pastebimomis, puikiai atrodo tiek įjungus, tiek išjungus šviesą

- Puikiai atrodo tiek įjungta, tiek išjungta

Ypatybės

Pritemdoma itin šilta balta šviesa



Sukurkite jaukią ir šiltą atmosferą savo kambaryje su ypač šiltais balta šviesa, kuri gali pritemti ir sukurti Jums privačią atmosferą.

Puikiai atrodo tiek įjungta, tiek išjungta



„Ši matomą siūlą turinti lempa bet kokiai patalpai suteikia stiliaus ir nostalgijos pojūtį. Puikiai atrodo tiek įjungus, tiek išjungus šviesą.“

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė lempuė
- Kištukinis lizdas: E27
- Reguluojamas šviesos srautas: Taip
- Lemputės apdaila: Gintaro
- Bulb Material: Glass

Lemputės matmenys

- Aukštis: 29,3 cm
- Plotis: 16,2 cm

Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 20 000
- Aplinkos temperatūra: Nuo -20 iki +45 °C
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiams) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 1800 K
- Nominalus šviesos srautas: 470 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0.5
- Spalvų kodas: 818 | CCT of 1800K
- Koreliuota spalvos temperatūra: 1800 K
- Šviesos srautas: 470 lm
- Stroboskopinis efektas: 0,4
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 67 lm/W

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma, Dekoratyvinis

Kitos savybės

- Efektyvumas: 67 lm/W
- CE ženklas: Taip
- Atitinka ES RoHS: Taip

Pakuotės informacija

- EAN: 8719514313767
- EOC: 871951431376700
- Gaminio pavadinimas: LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM

Maitinimas

- Galios koeficientas (dalis): 0.7

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.7
- Įtampa: 220-240 V
- Galingumas: 7 W
- Galios vatais atitikmuo: 40 W
- Energijos sąnaudos: 7 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 29,3 cm

Nominaliosios reikšmės

- Nominalus veikimo laikotarpis: 15 000 val.

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50-60 Hz
- Mirgėjimo vertė (PstLM): 1
- Linijos dažnis: 50 to 60 Hz
- Pritemdoma: Su specialiais apšvietimo regulatoriais
- Dangtelio pagrindas: E27

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514313767
- Grynas svoris: 0,23 kg
- Grynasis svoris: 0,49 kg
- Aukštis: 32 cm
- Ilgis: 18,5 cm
- Plotis: 18,5 cm



Išleidimo data: 2025-04-19
Versija: 0.379

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com