

# PHILIPS

Lemputė patamsinta,  
20 W T65 E27

LED

1800 K

200 lm

15 000 val.

Pritemdoma



8719514315419



## Namams skirti šiuolaikiniai šviesos diodai

Ši „Philips“ šviesos diodų lempuė suteikia nuostabią, itin šiltą šviesą, yra išskirtinai ilgaamžė ir puikiai taupo energiją. Dėl savo liepsnos spalvos temperatūros ši lempuė – idealus pasirinkimas jaukiai atmosferai.

### **Pritemdoma itin šilta balta šviesa**


- Pritemdoma itin šilta balta šviesa

### **Sukurtos būti pastebimomis, puikiai atrodo tiek įjungus, tiek išjungus šviesą**

- Puikiai atrodo tiek įjungta, tiek išjungta

# Ypatybės

## Pritemdoma itin šilta balta šviesa



Sukurkite jaukią ir šiltą atmosferą savo kambaryje su ypač šiltai balta šviesa, kuri gali pritemti ir sukurti Jums privačią atmosferą.

## Puikiai atrodo tiek įjungta, tiek išjungta



„Ši matomą siūlą turinti lempa bet kokiai patalpai suteikia stiliaus ir nostalgijos pojūtį. Puikiai atrodo tiek įjungus, tiek išjungus šviesą.“

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė lempuė
- Kištukinis lizdas: E27
- Reguliuojamas šviesos srautas: Taip
- Lemputės apdaila: tamsintas
- Bulb Material: Glass

## Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 20 000
- Aplinkos temperatūra: Nuo -20 iki +45 °C
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

## Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 1800 K
- Nominalus šviesos srautas: 200 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0.5
- Spalvų kodas: 818 | CCT of 1800K
- Koreliuota spalvos temperatūra: 1800 K
- Šviesos srautas: 200 lm
- Stroboskopinis efektas: 0,4
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 30 lm/W

## Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma, Dekoratyvinis

## Kitos savybės

- CE ženklas: Taip
- Atitinka ES RoHS: Taip

## Pakuotės informacija

- EAN: 8719514315419
- EOC: 871951431541900
- Gaminio pavadinimas: LED giant 20W E27 T65 1800K smoky D

**Maitinimas**

- Galios koeficientas (dalis): 0.7

**Energijos sąnaudos**

- Galingumo koeficientas: 0.7
- Įtampa: 220-240 V
- Galios vatais atitikmuo: 20 W
- Energijos sąnaudos: 6,5 W

**Gaminio matmenys ir svoris**

- Bendras aukštis: 273 mm
- Bendrasis ilgis: 273 mm
- Bendras plotis: 66 mm

**Nominaliosios reikšmės**

- Nominalus veikimo laikotarpis: 15 000

**Techniniai duomenys**

- Dažnis: 50-60
- Skersmuo: 66 mm
- Pritemdoma: Su specialiais apšvietimo regulatoriais
- Mirgėjimo vertė (PstLM): 1
- Linijos dažnis: 50 to 60
- Dangtelio pagrindas: E27

**Pakuotės matmenys ir svoris**

- EAN/UPC – gaminys: 8719514315419
- Grynas svoris: 0,2 kg
- Grynasis svoris: 0,29 kg
- Aukštis: 32 cm
- Ilgis: 10 cm
- Plotis: 10 cm



Išleidimo data:  
2025-09-10  
Versija: 0.357

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)