

PHILIPS

Lemputė skaidri, 40
W A60 E27

LED

2200–2700 K

470 lm

15 000 val.

Pritemdoma



8719514323759



Išbandykite pritemdomą šiltai baltos spalvos LED šviesą

„Philips“ šviesos diodų lempučių skleidžia nuostabią šiltą baltą šviesą, yra išskirtinai ilgaamžės ir taupo energiją. Ši išgrynintos formos ir dailaus dizaino lempučių pakeis tradicines matines lemputes.

Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Sutaupo iki 90 % energijos

Sukurkite namams tinkamą apšvietimą

- Idealiai tinka bendrajam kambario apšvietimui

Ypatybės

Sutaupo iki 90 % energijos



Mėgaukitės LED energijos taupymu neprarandant šviesos kokybės. Iškart sutaupykite daugiau nei 90 % energijos, pakeisdami esamas kaitinamąsias ar halogenines lemputes

Idealiai tinka bendrajam apšvietimui



Modernus ir universalus apšvietimas naudojant „Philips“ standartines lemputes, puikiai tinkančias bendrajam kambario apšvietimui.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė lemputė
- Kištukinis lizdas: E27
- Reguluojamas šviesos srautas: Taip
- Lemputės apdaila: Skaidrus
- Bulb Material: Glass

Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklą skaičius: 20 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 90
- Spalvos temperatūra: 2200–2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 470 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0.5
- Spalvų kodas: 922-927 | CCT of 2200K-2700K
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 138 lm/W

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma, WarmGlow

Pakuotės informacija

- EAN: 8719514323759
- EOC: 871951432375900
- Gaminio pavadinimas: LED classic 40W A60 E27 CL WGD90 SRT4

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.6
- Įtampa: 220–240 V
- Galios vatais atitikmuo: 40 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): D
- Energijos sąnaudos: 3,4 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 104 mm
- Bendrasis ilgis: 104 mm
- Bendras plotis: 60 mm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50-60
- EPREL registracijos numeris: 1109129

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514323759
- Grynas svoris: 0,03 kg
- Grynasis svoris: 0,05 kg
- Aukštis: 14,6 cm
- Ilgis: 6,5 cm
- Plotis: 6,3 cm



Išleidimo data: 2025-09-17
Versija: 0.427

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com