

PHILIPS

Kaitinamoji žvakė
matinė, 40 W B35 E27

LED

2200–2700 K

470 lm

15 000 val.

Pritemdoma



8719514324312



Išbandykite pritemdomą šiltai baltos spalvos LED šviesą

„Philips“ LED matinės žvakės formos lempos sukuria švelnų išsklaidytos šviesos efektą, yra išskirtinai ilgaamžės. Šios išgrynintos formos ir elegantiško dizaino lemputės puikiai tinka žvakidės tipo šviestuvuose su mažais (E14) tvirtinimo elementais.

Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Geriau jūsų piniginei ir planetai

Sukurkite namams tinkamą apšvietimą

- Puikiai tinka dekoratyviniams šviestuvams

Ypatybės

Sutaupo iki 90 % energijos

Dėl šviesos diodų technologijos sutaupoma iki 90 % energijos, palyginti su standartinėmis lemputėmis. Todėl jos apsimoka ir kasmet sutaupote pinigų. Jos taip pat padeda saugoti gamtą.

Puikiai tinka dekoratyviniam šviestuvui



Modernios „Philips“ LED žvakės formos lemputės dekoratyviniams šviestuvams, pvz., žvakidėms, lubų ventiliatoriams, lempučių juostoms vonios kambaryje ir žibintams.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė žvakė
- Kištukinis lizdas: E27
- Reguliuojamas šviesos srautas: Su specialiais apšvietimo regulatoriais

Lemputės matmenys

- Aukštis: 9,5 cm
- Plotis: 3,5 cm

Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 20 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 90
- Spalvos temperatūra: 2200–2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 470 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu
- Spalvų kodas: 922–927 | CCT of 2200K–2700K

Kita

- EyeComfort: Taip

Kitos savybės

- Efektyvumas: 138 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8719514324312
- EOC: 871951432431200
- Gaminio pavadinimas: LED classic 40W B35 E27 FR WGD90 SRT4

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.6
- Įtampa: 220–240 V
- Galingumas: 3,4 W
- Galios vatais atitikmuo: 40 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): D

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 9,5 cm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 453270
- Srauto matavimo nuoroda: Sphere

Lemputė

- Spalvų darna: 6

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514324312
- Grynas svoris: 0,01 kg
- Grynas svoris: 0,03 kg
- Aukštis: 14,6 cm
- Ilgis: 4,6 cm
- Plotis: 6,3 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 929003012701



Išleidimo data:
2024-04-25
Versija: 0.204

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com