

PHILIPS

Žvakė skaidri, 60
W B35 E14

LED

2200–2700 K

806 lm

15 000 val.

Pritemdoma



8719514324558



Išbandykite pritemdomą šiltai baltos spalvos LED šviesą

„Philips“ LED skaidrios žvakės formos lempos sukuria nuostabų spindinčios šviesos efektą, yra išskirtinai ilgaamžės. Šios puikiai atrodančios tiek įjungtos, tiek išjungtos lempučių idealiai tinka žvakidės tipo šviestuvuose su mažais (E14) tvirtinimo elementais.

Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Sutaupo iki 90 % energijos

Sukurkite namams tinkamą apšvietimą

- Puikiai tinka dekoratyviniams šviestuvams

Ypatybės

Sutaupo iki 90 % energijos



Mėgaukitės LED energijos taupymu neprarandant šviesos kokybės. Iškart

sutaupykite daugiau nei 90 % energijos, pakeisdami esamas kaitinamąsias ar halogenines lemputes

Puikiai tinka dekoratyviniams šviestuvui



Modernios „Philips“ LED žvakės formos lemputės dekoratyviniams šviestuvams, pvz., žvakidėms, lubų ventiliatoriams, lempučių juostoms vonios kambaryje ir žibintams.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė žvakės formos lemputė
- Kištukinis lizdas: E14
- Lemputės apdaila: Skaidrus
- Reguluojamas šviesos srautas: Taip
- Bulb Material: Glass

Lemputės matmenys

- Aukštis: 9,7 cm
- Plotis: 3,5 cm

Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklą skaičius: 20 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiams) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 90
- Spalvos temperatūra: 2200–2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 806 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu
- Spalvų kodas: 922–927 | CCT of 2200K–2700K

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma, WarmGlow

Kitos savybės

- Efektyvumas: 136 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8719514324558
- EOC: 871951432455800
- Gaminio pavadinimas: LED classic 60W B35 E14 CL WGD90 SRT4

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.6
- Įtampa: 220–240 V
- Galingumas: 5,9 W
- Galios vatais atitikmuo: 60 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): D

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 9,7 cm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50-60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 1109147

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514324558
- Grynas svoris: 0,01 kg
- Grynasis svoris: 0,03 kg
- Aukštis: 14,6 cm
- Ilgis: 4,6 cm
- Plotis: 6,3 cm



Išleidimo data: 2025-05-10
Versija: 0.303

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com