

# PHILIPS

Itin plonas lubinis  
šviestuvai, 36W

Lubiniai šviestuvai

2700 K

Balta

Reguliuojamas šviesos srautas



8719514327146



## Vienas šviestuvai. Jūsų jungiklis. Trys apšvietimo nustatymai

Sukurkite tinkamą nuotaiką, pakeisdami ryškumą. Naudodami „Philips SceneSwitch“ šviesos diodų lubinius šviestuvus, galite parinkti tris ryškumo nustatymus, kurie puikiai tiks kiekvienai akimirka. Nereikia įrengti apšvietimo regulatoriaus ar kitų prietaisų – užtenka turimo jungiklio.

### Sukurtas jūsų svetainei ar miegamajam

- Puikiai tinka tiek ilsintis, tiek bendraujant

### Tinka jūsų interjerui

- Itin plonas dizainas

### Paprasta išbandyti

- Galimybė šviestuvą tvirtinti ant sienos ar lubų, padės jį tobulai pritaikyti prie jūsų turimo interjero.
- Paprastas sumontavimas

### Šviesos efektas

- Vienodas šviesos paskirstymas

### Aukščiausia kokybė

- EyeComfort – akims maloni šviesa

# Ypatybės

## Puikiai tinka tiek ilsintis, tiek bendraujant

Svetainė yra kiekvienų namų širdis. Tai vieta, kur šeimos nariai atsipalaiduoja ir bendrauja su svečiais. Svetainės ir miegamojo kambario apšvietimas turi būti lengvai reguliuojamas, kad jį būtų galima pritaikyti skirtingiems poreikiams per visą dieną. Atidžiai priderinti šviesos šaltiniai ir žaismingi sluoksniai sukuria erdvės pojūtį ir suteikia kambariui šilumos bei jaukumo.

## Itin plonas dizainas

Plonas dizainas puikiai tinka kambariams su žemomis lubomis, kadangi jį galima įrengti lygiai su paviršiumi.

## Pritaikomas tvirtinimas prie sienos ar lubų

### Paprastas sumontavimas

Daugiau nekils jokių rūpesčių dėl montavimo. Tiesiog pritvirtinkite arba pakabinkite šviestuvą ant sienos arba lubų ir įkiškite kištuką; dabar šviestuvus paruoštas užsidegti.

### Vienodas šviesos paskirstymas

Tolygiai paskirstykite šviesą po kambarius.

## Patogumas akims

Prasta šviesa gali sukelti akių nuovargį. Kadangi daugelis iš mūsų daugiausiai laiko praleidžia patalpose, tinkamas namų apšvietimas yra svarbiau nei bet kada anksčiau. Mūsų gaminiai atitinka griežtus bandymų kriterijus, įskaitant mirgėjimo, blyksėjimo, akinimo, spalvų perteikimo ir pritemdymo, kad būtų užtikrinta, jog jie atitinka „EyeComfort“ reikalavimus. „Philips“ LED lemputės ne tik skleidžia malonią šviesą, bet ir palaiko ją tokią visą eksploatavimo laiką, užtikrindamos pastovią šviesos kokybę, išvestį ir spalvas daugiau nei dešimtmetį. Įjunkite tokią šviesą, kuri maloni jūsų akims. Jūsų akys jums padėkos.

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Metalas, Plastiko

## Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklą skaičius: 20 000

## Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

## Šviesos savybės

- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80

## Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Darbo kabinetas, Garažas
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai šviestuvai
- EyeComfort: Taip
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma

## Kitos savybės

- Lemputės srovė: 183 mA
- Efektyvumas: 100 lm/W

#### Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 1,86 kg
- Aukštis: 2,8 cm
- Ilgis: 55 cm
- Plotis: 55 cm

#### Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

#### Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 20 000 val.
- Skersmuo: 550 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 3600
- Šviesos spalva: 2700
- Elektros energija: 220-240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Kelių lygių pritemdymas – Nenaudokite su apšvietimo reguliatoriumi
- LED: Taip
- Pridėtos lemputės galia vatais: 36
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: II klasė

#### Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514327146
- Grynas svoris: 1,7 kg
- Grynasis svoris: 2 kg
- Aukštis: 55 cm
- Ilgis: 3,2 cm
- Plotis: 54,5 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 929002667201



Išleidimo data:  
2024-07-25  
Versija: 0.360

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)