

PHILIPS

Lemputė geltona,
50 W ST64 E27

LED

2200 K


640 lm

15 000 val.

Pritemdoma



8719514337794



Namams skirta šiuolaikinė šviesos diodų lemputė

Ši „Philips“ šviesos diodų lemputė suteikia nuostabią, itin šiltą šviesą, yra išskirtinai ilgaamžė ir puikiai taupo energiją. Dėl savo liepsnos spalvos temperatūros ši lemputė – idealus pasirinkimas jaukiai atmosferai.

Pritemdoma itin šilta balta šviesa


- Pritemdoma itin šilta balta šviesa

Sukurtos būti pastebimomis, puikiai atrodo tiek įjungus, tiek išjungus šviesą

- Puikiai atrodo tiek įjungta, tiek išjungta

Ypatybės

Pritemdoma itin šilta balta šviesa



Sukurkite jaukią ir šiltą atmosferą savo kambaryje su ypač šilta balta šviesa, kuri gali pritemti ir sukurti Jums privačią atmosferą.

Puikiai atrodo tiek įjungta, tiek išjungta



„Ši matomą siūlą turinti lempa bet kokiai patalpai suteikia stiliaus ir nostalgijos pojūtį. Puikiai atrodo tiek įjungus, tiek išjungus šviesą.“

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė lempuotė
- Kištukinis lizdas: E27
- Reguluojamas šviesos srautas: Taip
- Bulb Material: Glass

Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 20 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2200 K
- Nominalus šviesos srautas: 640 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0.5
- Spalvų kodas: 822 | CCT of 2200K
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 110 lm/W

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma, Dekoratyvinis

Pakuotės informacija

- EAN: 8719514337794
- EOC: 871951433779400
- Gaminio pavadinimas: LEDCLA 50W ST64 E27 922 GOLD D 1PF/4

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.5
- Įtampa: 220–240 V
- Galios vatais atitikmuo: 50 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): E
- Energijos sąnaudos: 5,8 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 140 mm
- Bendrasis ilgis: 140 mm
- Bendras plotis: 64 mm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60
- EPREL registracijos numeris: 574379

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514337794
- Grynasis svoris: 0,04 kg
- Grynasis svoris: 0,07 kg
- Aukštis: 17,7 cm
- Ilgis: 7 cm
- Plotis: 7,5 cm



Išleidimo data:
2025-08-30
Versija: 0.338

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com