

PHILIPS

Taškinis šviestuvas 4,7 W
(ekv. 50 W) PAR16 GU10

Išmanusis šviesos diodas

Visų spalvų

Plastikas

Tiesiog prijunkite ir naudokitės

Valdykite WiZ programėle arba balsu



8719514372344



Spalvotas apšvietimas, atitinkantis jūsų nuotaiką

Standartiniais įleidžiamais šviestuvams arba taškiniais šviestuvams naudokite „Philips Smart LED full-color GU10“ išmaniają lemputę, kad patalpas užlietų išsklaidyta, spalvota šilta balta šviesa. Ši lemputė prijungta prie „WiZ“. Norėdami valdyti „WiZ“ programėle arba balsu, naudokite su turimu „Wi-Fi“.

Paprasta nustatyti

- Lengva įjungti ir paleisti. Veikia su jūsų turimu „Wi-Fi“.

Išmanusis valdymas

- Valdykite bet kur naudodami išmanųjį telefoną.
- Valdymas balsu naudojant „Google Assistant“, „Alexa“ arba „Siri“ nuorodas.

Išmaniosios savybės

- Automatizuokite apšvietimą naudodami grafikus
- Iš anksto nustatomos gerovės funkcijos

Apšvietimo režimai

- Reguluojama balta šviesa nuo šilto iki šalto atspalvio ir iš anksto nustatomi režimai
- Milijonai spalvų ir dinamiški apšvietimo režimai
- „Customize Scenes“ su iš anksto nustatytais dinaminės šviesos režimais.

Ypatybės

Tiesiog prijunkite ir naudokitės

„WiZ“ veikia su jūsų turimu „Wi-Fi“ maršrutizatoriumi, jokių papildomų sąsajų nereikia. Tiesiog prijunkite naująją šviesą, atsisųskite „WiZ“ programėlę ir naudokitės!

Valdykite būdami bet kur

Su išmaniuoju telefonu savo „WiZ“ lempas valdykite būdami bet kur. Jums nebereikės nerimauti, ar tikrai išeidami užgesinote šviesą. „WiZ“ programėlė veikia su „iOS“ ir su „Android“.

Valdymas balsu

Valdykite apšvietimą ne rankomis, o balsu bei „Google Assistant“, „Amazon Alexa“ arba „Siri“ nuorodomis. Pasinaudokite paprastomis balso komandomis, norėdami įjungti arba išjungti apšvietimą, paryškinti arba prislopinti, pakeisti spalvą ir nustatyti tinkintus apšvietimo režimus.

Automatizuokite apšvietimą naudodami grafiką

Automatizuokite apšvietimą pagal savo dienos ar savaitės įpročius. Nustatykite šviesas įsijungti prieš jums grįžtant namo ir pasirūpinkite, kad jos būtų išjungtos, kai šviesti nereikia.

Iš anksto nustatomos gerovės funkcijos

Su iš anksto nustatomomis „WiZ“ programėlėje gerovės funkcijomis mėgautės apšvietimo sekomis, geriausiai atitinkančiomis jūsų vidinį laikrodį. „WiZ“ pasirūpins ryškia dienos šviesa, kai jums reikės susikaupti ir jaustis energingiems, ir pamažu persijungs į šiltą baltą spalvą, kuri leistų atsipalaiduoti ir geriau išsimiegoti.

Reguliuojama balta šviesa nuo šilto iki šalto atspalvio ir iš anksto nustatomi režimai

Rinkitės iš plataus energiją teikiančios šaltos baltos ir raminamos šiltos baltos šviesos atspalvių arba tiesiog naudokite iš anksto nustatomus režimus, pvz., „Focus“ ar „Relax“, kurie padės sukurti geriausią aplinką jūsų darbams ir poilsiui.

Milijonai spalvų ir dinamiški apšvietimo režimai

Rinkitės iš milijono šviesų atspalvių ir sukurkite ypatingą atmosferą namuose. Mėgautės subtiliais skirtumais su įvairiais namų šviesos efektais

Pritaikomos scenos

Derinkite įvairias spalvas ir baltą šviesą, sukurdami geriausią foninį apšvietimą kiekvienai akimircai. Išsaugokite nustatymus ir bet kada juos įjunkite pakartotinai per programėlę, su „WiZmote“ arba balso komandomis.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: PAR16
- Kištukinis lizdas: GU10
- Technologija: Išmanusis belaidis ryšys
- Reguliuojamas šviesos srautas: Su specialiais apšvietimo regulatoriais

Lemputės matmenys

- Aukštis: 5,8 cm
- Svoris: 0,05 kg
- Plotis: 5 cm

Ilgamžiškumas

- Vidutinė eksploatacijos trukmė (po 2,7 val. per parą): 15 metai
- Šviesos srauto stabilumo koeficientas: 70%
- Jungiklio ciklą skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 36 laipsnis (-iai)
- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 90
- Spalvos temperatūra: 2200–6500 K
- Šviesos spalvos kategorija: Visų spalvų
- Nominalus šviesos srautas: 345 lm
- Pradėjimo šviesti laikas: <0.5 s
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu

Kita

- EyeComfort: Taip

Kitos savybės

- Lemputės srovė: 40 mA
- Efektyvumas: 73 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8719514372344
- EOC: 871951437234400
- Gaminio pavadinimas: PHI WFB 50W GU10 922-65 RGB 1PF/6

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.51
- Įtampa: 220–240 V
- Galingumas: 4,7 W
- Galios vatais atitikmuo: 50 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 5,8 cm

Nominaliosios reikšmės

- Nominalusis spindulio kampas: 36 laipsnis (-iai)
- Nominalus veikimo laikotarpis: 15 000 val.
- Nominalusis šviesos srautas: 345 lm
- Nominalusis didžiausias intensyvumas: 550 cd
- Nominalioji galia: 4.7 W

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 584542



Išleidimo data: 2024-06-15
Versija: 0.173

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com