

PHILIPS

„June“ sieninis šviestuvas,
12 W E27 P45, be
lemputės

„myGarden“

Be lemputės

Antracitas

Jutiklis; Atsparus vandeniui



8719514385306



Visada šviesu, kai grįžtate namo

Suteikite modernų stilių savo sodui. Šis antracito spalvos „Philips myGarden“ sieninis šviestuvas su judesio jutikliu patraukia akį savo aptakia forma. Jis skleidžia šiltai baltą energiją taupančią šviesą ir šiltai jus pasveikina kiekvieną kartą grįžus namo.

Tegu grįžus į namus jus pasveikina šviesa

- Maloniai nuteikianti ir raminanti šviesa
- Paprasta nustatyti jutiklį

Sukomponuokite savo sodo apšvietimą

- Dekoratyvinis lauko apšvietimas
- Rinkitės šiuolaikinį stilių
- Rinkitės sieninius lauko šviestuvus
- Aukštos kokybės aliuminis ir sintetika

Apšvieskite sodą aukštos kokybės šviestuvais

- Energijos taupymas
- Visada pridedama „Philips“ lemputė
- Galingas apšvietimas

Mėgaukitės lauko apšvietimu be vargo

- Hermetiškas



Ypatybės

Maloniai nuteikianti ir raminanti šviesa

Judesio jutiklis įsijungia automatiškai, kai tik jūs grįžtate namo arba kai kas nors atvyksta.

Paprasta nustatyti jutiklį



Paprasta procedūra, kurią atlikdami galite pasirinkti, kada ir kuriam laikui automatinis jutiklis įjungs lempą (-as).

Dekoratyvinis lauko apšvietimas

Lauko apšvietimas gali pagražinti jūsų sodą ar kiemo erdvę nušviesdamas akį traukiančius ypatumus, stilingai apšviesdamas takelius arba sukurdamas puikią įsimintinų vakarų su draugais ir šeima atmosferą. Būtent todėl „Philips“ sukūrė „myGarden“ – ne tik gražių ir dekoratyvių, bet ir funkcionalių lauko šviestuvų gamą, kuri padės jums sukurti mėgstamo stiliaus lauko erdvę.

Rinkitės šiuolaikinį stilių

Ši Europoje pagaminta lempa išsiskiria unikaliu dizainu ir padės jums kieme sukurti šiuolaikinį stilių.

Rinkitės sieninius lauko šviestuvus

Šis sieninis šviestuvas apšvies didžiąją jūsų kiemo dalį, o jį prijungti galėsite prie priekinių durų arba terasos sienų.

Aukštos kokybės medžiagos

Ši „Philips“ lemputė specialiai sukurta lauko erdvėms. Ji patvari ir ilgaamžė, todėl apšvies jūsų sodą kas naktį. Lemputė pagaminta iš presuoto aliuminio ir aukštos kokybės sintetikos.

Energijos taupymas



Ši „Philips“ lemputė, palyginti su tradicinėmis lemputėmis, taupo energiją, padeda sutaupyti pinigų ir prisidėti prie aplinkos tausojimo.

Visada pridedama „Philips“ lemputė



Dėžutėje pridėtos aukštos kokybės ir energiją taupančios „Philips EcoLamp“ lemputės, todėl geriausia šviesos kokybė ir efektyvumas užtikrinti.

Galingas apšvietimas

Ši lauko lemputė šviečia galinga šilta balta šviesa. Ryškios šviesos srautas apšvies jūsų sodą ar terasą.

Hermetiškas



Ši „Philips“ lauko lempa specialiai skirta naudoti drėgnomis lauko sąlygomis, o siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui buvo atlikti įvairūs bandymai. IP lygį apibūdina du skaitmenys: pirmasis nurodo atsparumo dulkei, o antrasis – vandeniui klasei. Ši lempa pagaminta pagal IP44: ji yra apsaugota nuo vandens, yra itin populiari ir puikiai tinka naudoti lauke.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Antracito
- Medžiaga: Metalas

Ilgaamžiškumas

- Nominali naudojimo trukmė: 10 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Reguliuojamas „Hue“ programėle ir jungikliu: Ne
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Ne
- Judesio jutiklis: Taip

Sodas

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

Kita

- Sukurta specialiai: Sodas, Terasa
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Sieniniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Jutiklis, Atsparūs vandeniui

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,558 kg
- Bendras aukštis: 195 mm
- Bendras ilgis: 195 mm
- Bendras plotis: 135 mm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Elektros energija: 50–60 Hz
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: lemputė nepridedama
- Cokolis / dangtelis: E27
- Pridėtos lemputės galia vatais: 12 W
- Pakaitinės lemputės maksimali galia vatais: 12
- IP kodas: IP44 | Apsaugotas nuo vielos ir atsparus purlams
- Apsaugos klasė: II klasė – dvigubai izoliuotas
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Taip
- Šviesos šaltinių skaičius: 1

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514385306
- Grynas svoris: 0,56 kg
- Grynasis svoris: 0,88 kg
- Aukštis: 16,3 cm
- Ilgis: 21 cm
- Plotis: 21 cm



Išleidimo data:
2025-08-30
Versija: 0.238

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com