

PHILIPS

„Skies“ sieninis šviestuvas,
14 W E27 P45, be
lemputės

Lauko šviestuvai

Be lemputės

Pilka

Atsparus vandeniui



8719514385344



Taupykite stilingai

Šis elegantiškas šviesiai pilkas „Philips“ sieninis šviestuvas kviečia jus įsitaisyti su gera knyga jo šviesoje. Dėl minimalistinio gaubto jis spinduliuoja priekyje išsklaidomą ryškią šviesą ant sienų ir lubų.

Dizainas jūsų sode

- Rinkitės šiuolaikinį stilių
- Rinkitės lauko lubų šviestuvus
- Aukštos kokybės aliuminis ir sintetika

Ypatingos savybės

- Tinka montuoti ant sienos ir lubų
- Paprasta nustatyti ir naudoti

Sukurtas jūsų sodui

- IP44 – atsparus orų pokyčiams

Ypatybės

Rinkitės šiuolaikinį stilių

Ši Europoje pagaminta lempa išsiskiria unikaliu dizainu ir padės jums kieme sukurti šiuolaikinį stilių.


Rinkitės lubų šviestuvus

Šis lauke kabinamas lubų šviestuvas puikiai apšvies įėjimą į namą ar terasą.

Aukštos kokybės medžiagos

Ši „Philips“ lempuė specialiai sukurta lauko erdvėms. Ji patvari ir ilgaamžė, todėl apšvies jūsų sodą kas naktį. Lempuė pagaminta iš presuoto aliuminio ir aukštos kokybės sintetikos.

Tvirtinamas ant sienos ir lubų



Įrenkite šį šviestuvą kaip sieninį arba lubų šviestuvą, kaip tik jums patinka.

Paprasta nustatyti

Šviestuvą ir jo detales lengva montuoti, o šviestuvo pakuotėje rasite visus nesudėtingam montavimui reikalingus priedus, pvz., „Torx“ tipo raklą ir „Torx“ atsuktuvą. Taip pat pridedamas vadovas, kuriame pateikta gaminio montavimo instrukcija ir informacija apie atsparumo vandeniui IP klasę.

IP44 – atsparus orų pokyčiams



Šis „Philips“ lauko šviestuvas specialiai skirtas naudoti drėgnomis lauko sąlygomis. Siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui buvo atlikti įvairūs bandymai. IP lygį apibūdina du skaitmenys: pirmasis nurodo atsparumo dulkei, o antrasis – vandeniui klasę. Šis lauko šviestuvas pagamintas pagal IP44: jis apsaugotas nuo vandens, yra itin populiarius ir puikiai tinka naudoti lauke.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Pilka
- Medžiaga: Aliuminio

Ilgamžiškumas

- Nominali naudojimo trukmė: 10 000

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiams) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Ne
- Puikiai tinka instaliuoti į sieną ir lubas: Taip

Sodas

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

Kita

- Sukurta specialiai: Sodui ir vidiniam kiemui
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Sieniniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Atsparūs vandeniui

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 1,000 kg
- Aukštis: 8,1 cm
- Ilgis: 26 cm
- Plotis: 26 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Elektros energija: 50–60 Hz
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: lemputė nepridedama
- Cokolis / dangtelis: E27
- Pridėtos lemputės galia vatais: –
- Pakaitinės lemputės maksimali galia vatais: 14
- IP kodas: IP44
- Apsaugos klasė: II klasė
- Šviesos šaltinių skaičius: 2

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514385344
- Grynas svoris: 1,07 kg
- Grynas svoris: 1,24 kg
- Aukštis: 279 mm
- Ilgis: 95 mm
- Plotis: 274 mm



Išleidimo data: 2025-05-16
Versija: 0.350

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com