

PHILIPS

„Shades“ sieninis
šviestuvas, 15 W

„myGarden“


2700 K

Antracitas

Atsparus vandeniui



8719514385382



Taupykite stilingai

Unikalus dizainas unikalioms akimirkoms lauke. Šis elegantiškas antracito spalvos „Philips“ sieninis šviestuvas skleidžia šiltai baltą, energiją taupančią šviesą. Nuostabūs dvikryptės šviesos efektai kviečia prisėsti ir atsipalaiduoti sode.

Tvarūs šviesos sprendimai

- Itin ilgas lempučių eksploatavimo laikas
- Energijos taupymas

Dizainas jūsų sode

- Rinkitės šiuolaikinį stilių
- Rinkitės sieninius lauko šviestuvus

Atmosferos ir patogumo derinys

- Maloniai nuteikianti šiltai balta šviesa

Ypatingos savybės

- Apšvietimas dviem kryptimis
- Paprasta nustatyti ir naudoti
- Hermetiškas

Ypatybės

Itin ilgas lemputės eksploataavimo laikas



Pridėta itin ilgo veikimo „Philips“ lemputė, galinti šviesti iki 20 000 val.

Energijos taupymas



Ši „Philips“ lemputė, palyginti su tradicinėmis lemputėmis, taupo energiją, padeda sutaupyti pinigų ir prisidėti prie aplinkos tausojimo.


Rinkitės šiuolaikinį stilių

Ši Europoje pagaminta lempa išsiskiria unikaliu dizainu ir padės jums kieme sukurti šiuolaikinį stilių.

Rinkitės sieninius lauko šviestuvus

Šis sieninis šviestuvas apšvies didžiąją jūsų kiemo dalį, o jį prijungti galėsite prie priekinių durų arba terasos sienų.

Maloniai nuteikianti šilta balta šviesa



„Philips“ lauko lempos skleidžia maloniai nuteikiančią šiltą šviesą. Jų spalvinė temperatūra yra 2700 K. Šviečia labai stipriai, užtikrindami gerą matomumą, todėl sutemus dar ilgai galite būti lauke. Juos saugu naudoti visą naktį.

Apšvietimas dviem kryptimis

Apšvietimas dviem kryptimis, tinka bendram sodo apšvietimui.

Paprasta nustatyti

Šviestuvą ir jo detales lengva montuoti, o šviestuvo pakuotėje rasite visus nesudėtingam montavimui reikalingus priedus, pvz., „Torx“ tipo rakta ir „Torx“ atsuktuvą. Taip pat pridedamas vadovas, kuriame pateikta gaminio montavimo instrukcija ir informacija apie atsparumo vandeniui IP klasę.

Hermetiškas



Ši „Philips“ lauko lempa specialiai skirta naudoti drėgnomis lauko sąlygomis, o siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui buvo atlikti įvairūs bandymai. IP lygį apibūdina du skaitmenys: pirmasis nurodo atsparumo dulkei, o antrasis – vandeniui klasei. Ši lempa pagaminta pagal IP44: ji yra apsaugota nuo vandens, yra itin populiari ir puikiai tinka naudoti lauke.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Antracito
- Medžiaga: Metalas

Ilgamžiškumas

- Nominali naudojimo trukmė: 10 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Ne

Sodas

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

Kita

- Sukurta specialiai: Sodas, Terasa
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Sieniniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Atsparūs vandeniui

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,740 kg
- Bendras aukštis: 82 mm
- Bendrasis ilgis: 171 mm
- Bendras plotis: 170 mm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Elektros energija: 50–60 Hz
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: lemputė nepridedama
- Cokolis / dangtelis: E27
- Pridėtos lemputės galia vatais: –
- IP kodas: IP44 | Apsaugotas nuo vielos ir atsparus purlams
- Apsaugos klasė: II klasė – dvigubai izoliuotas
- Šviesos šaltinių skaičius: 1

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514385382
- Grynas svoris: 0,4 kg
- Grynas svoris: 0,5 kg
- Aukštis: 24,5 cm
- Ilgis: 9,5 cm
- Plotis: 18,5 cm



Išleidimo data:
2025-08-30
Versija: 0.307

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com