

PHILIPS

„Bridge“ sieninis
šviestuvas, 15 W E27, be
lemputės

„Ecomoods“

Be lemputės

Antracitas

Jutiklis; Atsparus vandeniui



8719514385429



Taupykite stilingai

Mėgaukitės tingiais vakarais sode įsigiję šį elegantišką „Philips“ antracito lauko sienos šviestuvą su judesio jutikliu. Jis pasitiks jus šilta, balta šviesa, kai grįšite namo. Sukurkite stulbinamą atmosferą pabrėždami architektūrinius akcentus.

Tvarūs šviesos sprendimai

- Itin ilgas lemputės eksploatavimo laikas
- Energijos taupymas

Dizainas jūsų sode

- Stilingas šiuolaikinis dizainas jūsų sode
- Jiems būdingas dėmesys detalėms, aukštos klasės, dailiai atrodančios medžiagos
- Visos galimos taikymo sritys
- Aukštos kokybės aliuminis ir sintetika

Atmosferos ir patogumo derinys

- Maloniai nuteikianti šilta balta šviesa

Ypatingos savybės

- IP 44 reiškia, kad tai – lauko šviestuvas
- Maloniai nuteikianti ir raminanti šviesa

Ypatybės

Itin ilgas lemputės eksploataavimo laikas



Pridėta itin ilgo veikimo „Philips“ lemputė, galinti šviesti iki 20 000 val.

Energijos taupymas



Ši „Philips“ lemputė, palyginti su tradicinėmis lemputėmis, taupo energiją, padeda sutaupyti pinigų ir prisidėti prie aplinkos tausojimo.

Stilingas šiuolaikinis dizainas

„Philips“ šviestuvų šiuolaikinis dizainas yra stilingas, bet kuklus, jie atrodo puikiai tiek naktį, tiek dieną ir neužgožia sodo ar terasos grožio. Šviestuvai labai įvairūs, todėl tikrai rasite tokį, kuris atitiks jūsų poreikius ir skonį.

Dėmesys detalėms



Kiekvienas šviestuvas yra sukonstruotas iš aukštos kokybės dalių ir ilgaamžių medžiagų, pvz., presuoto aliuminio bei nerūdijančiojo plieno.


Kelios taikymo sritys

Puikus lauko apšvietimas sodui, terasai, takeliams ar balkonui. „Philips“ lauko šviestuvai būna tvirtinami prie sienos, stulpo, statomi ant stovo, kabinami prie lubų. Saulei nusileidus jie sukuria jaukią, atpalaiduojančią aplinką ir viską puikiai apšviečia, todėl sutemus jausitės saugūs.

Aukštos kokybės medžiagos

Ši „Philips“ lemputė specialiai sukurta lauko erdvėms. Ji patvari ir ilgaamžė, todėl apšvies jūsų sodą kas naktį. Lemputė pagaminta iš presuoto aliuminio ir aukštos kokybės sintetikos.

Maloniai nuteikianti šilta balta šviesa



„Philips“ lauko lempos skleidžia maloniai nuteikiančią šiltą šviesą. Jų spalvinė temperatūra yra 2700 K. Šviečia labai stipriai, užtikrindami gerą matomumą, todėl sutemus dar ilgai galite būti lauke. Juos saugu naudoti visą naktį.

Pritaikytas naudoti lauke



IP44 apsauga reiškia, kad šviestuvas buvo pritaikytas naudoti lauke, todėl galite būti ramūs, kad lauko šviestuvai apšvies sodą tiek lyjant, tiek saulei šviečiant, tiek sningant.

Maloniai nuteikianti ir raminanti šviesa

Judesio jutiklis įsijungia automatiškai, kai tik jūs grįžtate namo arba kai kas nors atvyksta.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Antracito
- Medžiaga: Metalas

Ilgamžiškumas

- Nominali naudojimo trukmė: 10 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Ne
- Judesio jutiklis: Taip

Sodas

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

Kita

- Sukurta specialiai: Sodas, Terasa
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Sieniniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Jutiklis, Atsparūs vandeniui

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 1,060 kg
- Bendras aukštis: 245 mm
- Bendrasis ilgis: 118 mm
- Bendras plotis: 101 mm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Elektros energija: 50–60 Hz
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: lemputė nepridedama
- Cokolis / dangtelis: E27
- Pridėtos lempučių galia vatais: -
- IP kodas: IP44
- Apsaugos klasė: II klasė – dvigubai izoliuotas
- Šviesos šaltinių skaičius: 1

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514385429
- Grynas svoris: 1,07 kg
- Grynasis svoris: 1,31 kg
- Aukštis: 26,5 cm
- Ilgis: 11,8 cm
- Plotis: 13,2 cm



Išleidimo data:
2025-08-06
Versija: 0.272

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com