

PHILIPS

„Bridge“ stulpinis
šviestuvas, 14 W E27, be
lemputės

„Ecomoods“

Be lemputės

Antracitas

Atsparus vandeniui



8719514385849



Taupykite stilingai

Mėgaukitės tingiais vakarais sode įsigiję šį elegantišką „Philips“ antracito spalvos stulpinį lauko šviestuvą. Jo šilta balta šviesa idealiai tinka bendrajam apšvietimui sode. Sukurkite stulbinamą atmosferą pabrėždami architektūrinius akcentus.

Tvarūs šviesos sprendimai

- Sutaupo iki 80 % energijos
- Itin ilgas lemputės eksploatavimo laikas
- Pagaminti iš tvirtų ir patikimų aukštos kokybės medžiagų

Dizainas jūsų sode

- Stilingas šiuolaikinis dizainas jūsų sode
- Jiems būdingas dėmesys detalėms, aukštos klasės, dailiai atrodančios medžiagos
- Visos galimos taikymo sritys

Atmosferos ir patogumo derinys

- Maloniai nuteikianti šilta balta šviesa

Ypatingos savybės

- IP 44 reiškia, kad tai – lauko šviestuvas

Ypatybės

Efektyvus energijos naudojimas

Patrauklia kaina išsiskirianti „Philips“ sodui skirtų lauko šviestuvų linija sukurta pritaikius šiuolaikinį dizainą ir energiją taupančią technologiją. Lyginant su tradiciniais šviesos šaltiniais, šie šviestuvai sutaupo iki 80 % energijos. Naudodami juos prisidėsite prie aplinkos tausojimo ir taupysite pinigus metai iš metų.

Itin ilgas lemputės eksploatavimo laikas

Pridėta itin ilgo veikimo „Philips“ lemputė, galinti šviesti iki 20 000 val.

Aukštos kokybės medžiagos

Sukurti ilgam naudojimui. Kiekvienam „Philips“ lauko šviestuvų linijos egzemplioriui pagaminti buvo naudojamos lauko sąlygoms atsparios medžiagos ir detalės.

Stilingas šiuolaikinis dizainas


„Philips“ šviestuvų šiuolaikinis dizainas yra stilingas, bet kuklus, jie atrodo puikiai tiek naktį, tiek dieną ir neužgožia sodo ar terasos grožio. Šviestuvai labai įvairūs, todėl tikrai rasite tokį, kuris atitiks jūsų poreikius ir skonį.

Dėmesys detalėms

Kiekvienas šviestuvus yra sukonstruotas iš aukštos kokybės dalių ir ilgaamžių medžiagų, pvz., presuoto aliuminio bei nerūdijančiojo plieno.

Kelios taikymo sritys

Puikus lauko apšvietimas sodui, terasai, takeliams ar balkonui. „Philips“ lauko šviestuvai būna tvirtinami prie sienos, stulpo, statomi ant stovo, kabinami prie lubų. Saulei nusileidus jie sukuria jaukią, atpalaiduojančią aplinką ir viską puikiai apšviečia, todėl sutemus jausitės saugūs.

Maloniai nuteikianti šiltai balta šviesa

„Philips“ lauko lempos skleidžia maloniai nuteikiančią šiltą šviesą. Jų spalvinė temperatūra yra 2700 K. Šviečia labai stipriai, užtikrindami gerą matomumą, todėl sutemus dar ilgai galite būti lauke. Juos saugu naudoti visą naktį.

Pritaikytas naudoti lauke

IP44 apsauga reiškia, kad šviestuvas buvo pritaikytas naudoti lauke, todėl galite būti ramūs, kad lauko šviestuvai apšvies sodą tiek lyjant, tiek saulei šviečiant, tiek snigant.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Antracito
- Medžiaga: Metalas

Ilgamžiškumas

- Nominali naudojimo trukmė: 10 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Ne

Sodas

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

Kita

- Sukurta specialiai: Sodas, Terasa
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Stulpiniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Atsparūs vandeniui

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 2,950 kg
- Bendras aukštis: 802 mm
- Bendrasis ilgis: 121 mm
- Bendras plotis: 121 mm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Elektros energija: 50–60 Hz
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: lemputė nepridedama
- Cokolis / dangtelis: E27
- Pridėtos lemputės galia vatais: –
- IP kodas: IP44 | Apsaugotas nuo vielos ir atsparus purlams
- Apsaugos klasė: I klasė – įžemintas
- Šviesos šaltinių skaičius: 1

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8719514385849
- Grynas svoris: 3,4 kg
- Grynas svoris: 3,73 kg
- Aukštis: 81,3 cm
- Ilgis: 14,6 cm
- Plotis: 14,6 cm



Išleidimo data:
2025-09-20
Versija: 0.314

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com