

# PHILIPS

Donutclip stalinis  
šviestuvai

Staliniai šviestuvai

4000 K

Balta

Reguliuojamas šviesos srautas



8719514396890



## Jauki šviesos diodų šviesa, kuri nevargina akių

Prisegama skaitymo lemputė su integruota ličio baterija, kad būtų patogiau

### **Aukščiausia kokybė**

- EyeComfort - akims maloni šviesa

### **Valdiklis**

- Kelių lygių pritemdymas

# Ypatybės

## Patogumas akims

Prasta šviesa gali sukelti akių nuovargį. Kadangi daugelis iš mūsų daugiausiai laiko praleidžia patalpose, tinkamas namų apšvietimas yra svarbiau nei bet kada anksčiau. Mūsų gaminiai atitinka griežtus bandymų kriterijus, įskaitant mirgėjimo, blyksėjimo, akinimo, spalvų

perteikimo ir pritemdymo, kad būtų užtikrinta, jog jie atitinka „EyeComfort“ reikalavimus. „Philips“ LED lemputės ne tik skleidžia malonią šviesą, bet ir palaiko ją tokią visą eksploataavimo laiką, užtikrindamos pastovią šviesos kokybę, išvestį ir spalvas daugiau nei dešimtmetį.

Ijunkite tokią šviesą, kuri maloni jūsų akims. Jūsų akys jums padėkos.

## Kelių lygių pritemdymas

Sukurkite akimirksniui tinkamą nuotaiką pasirinkdami iš skirtingų pritemdymo lygių.

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Reguliuojamas šviesos srautas: Taip

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Metalas, Plastiko

## Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 15 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

## Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

## Šviesos savybės

- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 90

## Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Darbo kabinetą
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Staliniai šviestuvai
- EyeComfort: Taip
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma

## Kitos savybės

- Lemputės srovė: 600 mA
- Efektyvumas: 76 lm/W

## Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,25 kg
- Aukštis: 38 cm
- Ilgis: 9,9 cm
- Plotis: 29 cm

## Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

## Techniniai duomenys

- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 175
- Šviesos spalva: 4000
- Elektros energija: 5 V
- Pridėtos lemputės galia vatais: 3
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: III klasė

## Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8719514396890
- Grynas svoris: 0,25 kg
- Grynas svoris: 0,38 kg
- Aukštis: 18 cm
- Ilgis: 6,5 cm
- Plotis: 17 cm



Išleidimo data:  
2025-05-09  
Versija: 0.509

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)