

PHILIPS

Bliss Fan Lubinis
šviestuvas 28+35W

Lubinio ventiliatoriaus
šviestuvai

2700/5500/4000 K

juoda

Nuotolinio valdymo pultelis



8719514408517



Vienas šviestuvas. Jūsų jungiklis. Trys apšvietimo nustatymai.

Pasirinkę „Philips“ LED lubinį šviestuvą, turintį įtraukiamą lubinį ventiliatorių ir nuotolinio valdymo pultelį, individualiai pritaikomą apšvietimą derinkite su maloniu vėjeliu. Dėl skaidrių mentėjų, kurios nenaudojant yra įtraukiamos, ir trijų „SceneSwitch“ apšvietimo nustatymų šis šviestuvas sukuria puikią atmosferą bet kurioje erdvėje.

Paprasta išbandyti

- Įtraukiamas lubinis ventiliatorius su skaidriomis mentėmis
- Lengva įrengti, saugu naudoti
- Efektyvus ir patikimas veikimas
- Naudokite ištikus metus
- Mėgaukitės maloniu dvelkimu
- Patogūs laikmačiai

Foninio apšvietimo efektas

- Ryškus, tačiau patogus lubinis šviestuvas

Aukščiausia kokybė

- Tylus variklis

Ypatybės

Įtraukiamas lubinis ventiliatorius su skaidriomis mentėmis

Pamirškite besisukančius šešėlius ant lubų: šis ventiliatorius turi permatomas mentes, kurias galima užlankstyti į vidų, kad jos nesimatytų, kai yra nenaudojamos.

Lengva įrengti, saugu naudoti

„Philips“ LED lubinis šviestuvai su įtraukiamu ventiliatoriumi išlaikė griežtus saugos bandymus, be kitų svarbių saugos funkcijų jis turi nenukrintančius varžtus ir tvirtą dizainą.

Efektyvus ir patikimas veikimas

„Philips“ šviesos diodų lubinio ventiliatoriaus šviestuvai yra sukurti taip, kad užtikrintų galingą oro cirkuliaciją ir nuolatinį patikimumą laikui bėgant. Jo plati mentės konstrukcija leidžia pasiekti didelį oro kiekį, kad būtų užtikrinamas maksimalus oro srautas vėdinimui.

Naudokite ištikus metus

Naudodami vasaros ir žiemos veikimo režimus gausite geriausius oro cirkuliavimo jūsų erdvėje ištikus metus nustatymus.

Mėgaukitės malonių dvelkimu

Sukurkite salos vėjo dvelkimą bet kuriame namų kambaryje naudodami „Natural Breeze“ funkciją, kuri siūlo dinamiškus ventiliatoriaus greičio nustatymus.

Patogūs laikmačiai

Pasirinkite iš dviejų skirtingų laikmačių, kurie po tam tikro laiko išjungia šviesą, ir nustatykite juos nuotolinio valdymo pulteliu.

Ryškus, tačiau patogus lubinis šviestuvai

„Philips“ šviesos diodų lubinis šviestuvai su įtraukiamu ventiliatoriumi jūsų namams suteikia ryškią, tačiau patogią, šviesą, kurią galite valdyti naudodamiesi komplekte esančiu nuotolinio valdymo pulteliu arba sieniniu jungikliu.

Tylus variklis

„Philips“ šviesos diodų lubinis šviestuvai su įtraukiamu ventiliatoriumi turi tylų variklį, kuris cirkuliuoja orą kambaryje be jokio triukšmo.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Apskritas

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Metalas, Plastiko

Ilgaamžiškumas

- Vidutinė eksploatacijos trukmė (po 2,7 val. per parą): 15 metai
- Šviesos srauto stabilumo koeficientas: 70%
- Jungiklio ciklą skaičius: 15 000

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lempučių gaubtuvėlis: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Taip

Šviesos savybės

- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Įkaitymo iki 60 % šviesos srauto trukmė: <2

Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Darbo kabinetas
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubinio ventiliatoriaus šviestuvai
- EyeComfort: Taip
- Papildomos funkcijos: Nuotolinio valdymo pultelis

Kitos savybės

- Lemputės srovė: 290 mA
- Efektyvumas: 128 lm/W

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.9

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 7,2 kg
- Aukštis: 41,8 cm
- Ilgis: 51 cm
- Plotis: 51 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
- Skersmuo: 510 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 4500
- Šviesos spalva: 2700/5500/4000
- Elektros energija: 220-240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- LED: Taip
- Pridėtos lempučių galia vatais: 28+35
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: I klasė



Išleidimo data: 2024-08-13
Versija: 0.447

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com