

PHILIPS

Žvakė – E14
išmanioji lemputė

„Hue White Ambiance
Filament“

Nuo šiltos iki šaltos baltos
šviesos

Tiesioginis valdymas
„Bluetooth“ ryšiu

Valdykite programėle arba
balsu*

Prijunkite „Hue Bridge“, kad
galėtumėte naudotis daugiau
funkcijų



8719514411807



Paprastas išmanusis apšvietimas

Klasikinė vintažinės elektros lemputės išvaizda – tik mažesnio dydžio. Filamentinė žvakės formos lemputė su suktu vidiniu siūlu ir E14 pagrindu suteiks jums tiek šiltą tiek šaltą baltą šviesą bei puikiai tiks nedideliems šviestuvams, jei norite vintažinį stilių suderinti su moderniais akcentais.

Paprastas sumanus apšvietimas

- Valdykite apšvietimą balsu*
- Valdykite apšvietimą balsu*
- Su „Bridge“ galite naudotis visomis išmanaus šviestuvo funkcijomis
- Sukurkite tinkamą nuotaiką – nuo šiltai iki šaltai baltos šviesos

Ypatybės

Valdykite apšvietimą balsu*



„Philips Hue“ veikia su „Amazon Alexa“ ir „Google Assistant“ sujungus ją su suderinamu „Google Nest“ ar „Amazon Echo“ įrenginiu. Paprastomis balso komandomis galite valdyti kelias lemputes kambaryje arba tik vieną lemputę.

Valdykite apšvietimą balsu*



Valdykite apšvietimą ne rankomis, o balsu! Paprastomis balso komandomis galite valdyti kelias lemputes kambaryje arba tik vieną lemputę. * Veikia su „Google Assistant“ ir „Amazon Alexa“.

Su „Bridge“ galite naudotis visomis išmanaus šviestuvo funkcijomis



„Bridge“ suteikia funkcijas, kurios paverčia išmanųjį šviestuvą tikrai išmaniu – valdymas toli nuo namų, valdymas balsu, automatinis apšvietimas ir daug daugiau. Pridėkite „Bridge“ prie savo nustatymų, kad sukurtumėte įtraukiančių įspūdžių, pasinaudotumėte saugia ir patikima technologija ir dar daugiau. „Bridge“ yra raktas į išmanųjį apšvietimą, kokio dar nematėte.

Sukurkite tinkamą nuotaiką – nuo šilto iki šalto baltos šviesos



Rinkitės iš daugiau kaip 50 000 šiltos ir šaltai baltos šviesos atspalvių, kad sukurtumėte idealią atmosferą kiekvienai veiklai bei paros metui. Ryte energijos ir budrumo suteiks ryški balta šviesa, o vakare atsipalaiduoti padės pritemdyta auksinio atspalvio šviesa.

Specifikacijos

Lemputės matmenys

- Matmenys (P x A x G): 129x39x39

Aplinkosauga

- Darbinė drėgmė: 5 % <H<95 % (be kondensacijos)
- Darbinė temperatūra: –20–45 °C

Papildoma funkcija / priedas

- Reguliuojamas „Hue“ programėle ir jungikliu: Taip

Garantija

- 2 metai: Taip

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80

Pakuotės informacija

- EAN: 8719514411807

Energijos sąnaudos

- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): G

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Priedamos lemputės liumenų galia: 350 lm
- Svoris: 38
- Lemputės technologija: LED
- Cokolis / dangtelis: E14
- Liumenų našumas esant 2700 K: 350 lm
- EPREL registracijos numeris: 1036997

Lemputė

- Spalvos temperatūra: 2200–4500K
- Lemputės formos indeksas: Candle
- Įvesties įtampa: 220V–240V
- Veikimo trukmė: 15 000 val.
- Šviesos srautas: Nuo šiltai baltos iki šaltos dienos šviesos
- Liumenų srautas: 350 lm
- Maks. energijos suvartojimas darbo režimu: 4,6 W
- Maks. energijos suvartojimas budėjimo režimu: 0.5 W
- Įjungimo ciklą skaičius: 50 000
- Galingumo koeficientas: 0.6
- Nominalus vidutinis veikimo laikotarpis: 15 000 val.
- Atnaujinama programinė įranga: prijungus prie „Bluetooth App“ arba „Hue Bridge“
- Paleidimas: Akimirksniu 100 % šviesos srautas
- Galingumas: 4,4 W
- Galios vatais atitikmuo: 30 W
- Ryšio protokolas: „Bluetooth“ ir „Zigbee“
- Stipriai pritemdoma: Taip
- Atnaujinama programinė įranga: Prijungus prie „Bluetooth App“ arba „Hue Bridge“

Dėžutės turinys

- „Hue“ lemputės: 1

Palaiko

- Suderinama su efektų funkcija: Yes
- Suderinama su „HomeKit“: Yes
- „Philips Hue“ programėlė: IOS 15 ir naujesnės versijos, „Android“ 10.0 ir naujesnės versijos
- Balso pagalbinė priemonė: „Amazon Alexa“, „Google Assistant“, „Apple HomeKit“ (per „Hue Bridge“), „Microsoft Cortana“ (per „Hue Bridge“)
- Defined support period: 5 years, except 3 years for Hue Bridge (see “End of Support Policy”)

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8719514411807
- Grynas svoris: 0,03 kg
- Grynas svoris: 0,07 kg
- Aukštis: 174 mm
- Ilgis: 55 mm
- Plotis: 72 mm
- Medžiagos numeris (12NC): 929003145201



Išleidimo data:
2024-05-02
Versija: 0.347

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com