

PHILIPS

„Utrecht“ atraminis / kelio
šviestuvai, 20 W E27, be
lemputės

Lauko šviestuvai

Be lemputės

Antracitas

Atsparus vandeniui

8719514417533



Mėgaukitės gražiai apšviestu sodu

Šis „Philips Utrecht“ lauko stulpelinis šviestuvai yra dailaus dizaino, pagamintas iš nerūdijančiojo plieno. Jis sukuria išsklaidytą švytėjimą jūsų sodui ir suteikia aukštos kokybės apšvietimą socialinėms sritims.

Lengva naudoti

- Lempūtė nepridedama

Dizainas jūsų sode

- Rinkitės lauke atramines šviestuvus

Aukščiausia kokybė

- Aukštos kokybės nerūdijantysis plienas ir sintetika

Sukurta laukui

- IP44 – atsparus orų pokyčiams

Ypatybės

Lemputė nepridedama

Prie šio šviestuvo šviesos lemputė nepridedama, todėl galite pasirinkti šviesos srautą, kuris geriausiai tinka jūsų patalpai ir asmeniniam skoniui. „Philips“ šviesos diodų lemputės pasirinkimas užtikrins aukštos kokybės ir ilgai veikiančią šviesos šaltinį.

Rinkitės lauke atrامينius šviestuvus

Šiais atrامينiais šviestuvais apšviesite didžiąją kiemo dalį, sodą, terasos kraštus ar išryškinsite įvažiavimus ir takelius dėl puikiai atitinkančio aukščio.

Aukštos kokybės nerūdijantysis plienas ir sintetika

Ši „Philips“ lempa specialiai sukurta lauko erdvėms. Ji patvari ir ilgaamžė, todėl apšvies jūsų sodą kas naktį. Lemputė pagaminta iš kokybiško nerūdijančio plieno ir sintetikos.

IP44 – atsparus orų pokyčiams



Šis „Philips“ lauko šviestuvas yra specialiai sukurtas drėgnai lauko aplinkai ir buvo kruopščiai išbandytas siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui. Jo IP44 įvertinimas reiškia, kad jis buvo sertifikuotas kaip apsauga nuo dulkių ir vandens pusrū – puikiai tinka bendram naudojimui lauke.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Antracito
- Medžiaga: Metalas

Ilgamžiškumas

- Nominali naudojimo trukmė: 0

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Apsauga nuo rūdžių, apsauga nuo dulkių: Taip
- Dvikryptė šviesa: Ne
- „click!FIX“ tvirtinimas: Taip
- Dienos ir nakties jutiklis: Ne
- Tikslus šviesos srautas: Ne
- Reguliuojamas šviesos srautas: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- FFP – nepatogumų nesukelianti pakuotė: Ne
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Ne
- Judesio bei dienos ir nakties jutiklis: Ne
- Judesio jutiklis: Ne
- Puikiai tinka kurti aplinkai: Ne
- Puikiai tinka orientaciniam apšvietimui: Ne
- Nešiojamas: Ne
- Pridėtas maitinimo adapteris: Ne
- Pridedama apsauginė mova: Ne
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne
- Atsparios aukštos kokybės medžiagos: Taip
- Laisvai sukasi į visas puses: Ne
- Saulės energija: Ne
- Atlenkiamą galvutę (aukštyn / žemyn): No
- USB įkrovimas: Ne
- Šiltai balta šviesa: Ne
- Dekoratyvinis: Ne
- Dekoratyvinis: Ne
- Kištuko tipas: No plug

Sodas

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): >60
- Spalvos temperatūra: 2700 K

Kita

- Sukurta specialiai: Sodas, Terasa
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Atraminiai/palei taką montuojami šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Atsparūs vandeniui

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,48 kg
- Bendras aukštis: 450 mm
- Bendrasis ilgis: 120 mm
- Bendras plotis: 120 mm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 0
- Šviesos spalva: 2700
- Cokolis / dangtelis: E27
- IP kodas: IP44 | Apsaugotas nuo vielos ir atsparus purlams
- Apsaugos klasė: I klasė – įžemintas
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Taip

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514417533
- Grynas svoris: 0,48 kg
- Grynas svoris: 0,62 kg
- Aukštis: 46 cm
- Ilgis: 13 cm
- Plotis: 13 cm



Išleidimo data:
2025-08-30
Versija: 0.412

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com