

PHILIPS

„Splay“ sieninis
šviestuvas, 12 W

Lauko šviestuvai

4000 K

Antracitas

Atsparus vandeniui

8719514417694



Mėgaukitės gražiai apšviestu sodu

Antracito spalvos „Philips Splay“ sieninis šviestuvas suteikia jūsų sienai modernią išvaizdą. Jis nušviečia ir apšviečia jūsų įėjimą išsklaidyta ir šaltai balta šviesa.

Tvarūs šviesos sprendimai

- Ilga naudojimo trukmė – iki 25 000 valandų

Dizainas jūsų sode

- Šiuolaikiniai lauko šviestuvai

Pažangus LED apšvietimas

- 5 metų garantija LED sistemai

Aukščiausia kokybė

- Aukštos kokybės aliuminis ir sintetika

Sukurta laukui

- IP44 – atsparus orų pokyčiams

Ypatingos savybės

- Galingas apšvietimas

Aukštos kokybės apšvietimas

- Šalta balta šviesa 4000K

Ypatybės

Ilga naudojimo trukmė – iki 25 000 valandų



Patikima aukštos kokybės LED lemputė veikia iki 25 000 valandų. Galite būti ramūs žinodami, kad jums nereikės rūpintis priežiūra daugelį metų, o kiekvieną vakarą mėgausitės tobula sodo šviesa.

Šiuolaikiniai lauko šviestuvai

Išpūdingas, drąsus, minimalistinis „Philips“ lauko apšvietimas. Šiuolaikinis „Philips“ lauko šviestuvų stilius puikiai papuoš jūsų sodą, takelius ir kitas lauko erdves.

5 metų garantija LED sistemai



Be standartinės šiam šviestuvui siūlomos 2 metų garantijos, „Philips“ LED sistemai (LED moduliui ir tvarkyklei) taip pat suteikia 5 metų garantiją.

Aukštos kokybės aliuminis ir sintetika



Ši „Philips“ lempa specialiai sukurta lauko erdvėms. Ji patvari ir ilgaamžė, todėl apšvies jūsų sodą kas naktį. Lemputė pagaminta iš presuoto aliuminio ir aukštos kokybės sintetikos.

IP44 – atsparus orų pokyčiams




Šis „Philips“ lauko šviestuvas yra specialiai sukurtas drėgnai lauko aplinkai ir buvo kruopščiai išbandytas siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui. Jo IP44 įvertinimas reiškia, kad jis buvo sertifikuotas kaip apsauga nuo dulkių ir vandens pūslių – puikiai tinka bendram naudojimui lauke.

Galingas apšvietimas

Šis „Philips“ lauko šviestuvas suteikia galingą šviesą. Ryškios šviesos srautas apšvies jūsų sodą ar terasą.

Šalta baltą šviesa 4000K



Ar žinojote, kad skirtingi baltos šviesos atspalviai atpažįstami pagal skirtingas spalvų temperatūras, matuojamas kelvinais (K)? Žemesnė spalvų temperatūra sukuria šiltą, jaukią baltą šviesą, o aukštesnė spalvų temperatūra – šaltą, energingesnę baltą šviesą. Šis šviestuvas skleidžia šiltą, baltą šaltą šviesą esant 4000 K.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Antracito
- Medžiaga: Aliuminio

Ilgaamžiškumas

- Nominali naudojimo trukmė: 25 000 val.

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Reguliuojamas aukštis: Ne
- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
- Apsauga nuo rūdžių, apsauga nuo dulkių: Taip
- Dvikryptė šviesa: Ne
- „click!FIX“ tvirtinimas: Taip
- Dienos ir nakties jutiklis: Ne
- Tikslus šviesos srautas: Ne
- Reguliuojamas šviesos srautas: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- FFP – nepatogumų nesukelianti pakuotė: Ne
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Taip
- Judesio bei dienos ir nakties jutiklis: Ne
- Judesio jutiklis: Ne
- Puikiai tinka kurti aplinkai: Ne
- Puikiai tinka tvirtinti vertikaliai / horizontaliai: Taip
- Puikiai tinka orientaciniam apšvietimui: Ne
- Tinkamas montuoti nukreipiant aukštyn ir žemyn: Ne
- Puikiai tinka instaliuoti į sieną ir lubas: Ne
- Pasukama galvutė (kairėn / dešinėn): Ne
- Nešiojamas: Ne
- Pridėtas maitinimo adapteris: Ne
- Pridedama apsauginė mova: Ne
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne
- Atsparios aukštos kokybės medžiagos: Taip
- Laisvai sukasi į visas puses: Ne
- Saulės energija: Ne
- Atlenkiama galvutė (aukštyn / žemyn): Ne
- Pridėtas „JK“ kištukas: Ne
- USB įkrovimas: Ne
- Šilgai balta šviesa: Ne
- Nepraleidžia vandens: Taip
- Dekoratyvinis: Ne
- Dekoratyvinis: Ne

Sodas

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80

Kita

- Sukurta specialiai: Sodui ir vidiniam kiemui
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Sieniniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Atsparūs vandeniui

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,6 kg
- Aukštis: 24 cm
- Ilgis: 8 cm
- Plotis: 16 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 1200
- Šviesos spalva: 4000
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: E
- IP kodas: IP44
- Apsaugos klasė: I klasė
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514417694
- Grynas svoris: 0,6 kg
- Grynas svoris: 0,68 kg
- Aukštis: 30 cm
- Ilgis: 10 cm
- Plotis: 12 cm



Išleidimo data: 2025-05-01
Versija: 0.358

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com