

PHILIPS

„Doris“ lubinis
šviestuvas, 6 W

Lauko šviestuvai


2700 K

Nikelis

Atsparus vandeniui



8719514417830



Kurkite stilių naudodami šviesą

Nikeliuotas „Philips Doris“ suteikia jūsų sienai modernią išvaizdą. Stilingas apšvietimas įėjimui suteikia aukštos kokybės šiltą baltą šviesą.

Tvarūs šviesos sprendimai

- Ilga naudojimo trukmė – iki 15 000 valandų

Pažangus LED apšvietimas

- Aukštos kokybės LED šviestuvas

Aukščiausia kokybė

- Aukštos kokybės medžiagos

Sukurta laukui

- IP54 – atsparus orų pokyčiams

Aukštos kokybės apšvietimas

- Šilta, balta šviesa (2700 K)

Ypatybės

Ilga naudojimo trukmė – iki 15 000 valandų



Patikima aukštos kokybės LED lemputė veikia iki 15 000 valandų. Galite būti ramūs žinodami, kad jums nereikės rūpintis priežiūra daugelį metų, o kiekvieną vakarą mėgausitės tobula sodo šviesa.

Aukštos kokybės LED šviestuvai



Šiose LED lemputėse naudojama unikali „Philips“ sukurta technologija. Jie įsijungia akimirksniu ir sukuria optimalų šviesos srautą, kuris jūsų sode išryškina ryškias spalvas.

Aukštos kokybės medžiagos




Ši „Philips“ lauko lempa pagaminta iš patvarių, aukštos kokybės medžiagų ir pasižymi puikia apdaila. Todėl gaminys tvirtas ir ilgai veikiantis – jis atsparus korozijai ir gali atlaikyti bet kokias oro sąlygas

IP54 – atsparus orų pokyčiams

Šis „Philips“ lauko šviestuvai yra specialiai sukurtas drėgnai lauko aplinkai ir buvo kruopščiai išbandytas siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui. Jo IP54 įvertinimas reiškia, kad jis buvo sertifikuotas kaip apsauga nuo dulkių ir vandens pūslių – puikiai tinka bendram naudojimui lauke.

Šilta, balta šviesa (2700 K)



Ar žinojote, kad skirtingi baltos šviesos atspalviai atpažįstami pagal skirtingas spalvų temperatūras, matuojamas kelvinais (K)? Žemesnė spalvų temperatūra sukuria šiltą, jaukią baltą šviesą, o aukštesnė spalvų temperatūra – šaltą, energingesnę baltą šviesą. Šis šviestuvai skleidžia šiltą, atpalaiduojančią šviesą esant 2700 K.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Nikelis
- Medžiaga: Metalas, Plastiko

Ilgamžiškumas

- Nominali naudojimo trukmė: 15 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiams) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Apsauga nuo rūdžių, apsauga nuo dulkių: Taip
- „click!FIX“ tvirtinimas: Taip
- suderinama su visais šviesos srauto regulatoriais: Ne
- Dienos ir nakties jutiklis: Ne
- Tikslus šviesos srautas: Taip
- Reguliuojamas šviesos srautas: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- FFP – nepatogumų nesukelianti pakuotė: Ne
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Taip
- Judesio bei dienos ir nakties jutiklis: Ne
- Judesio jutiklis: Ne
- Nešiojamas: Ne
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne
- Laisvai sukasi į visas puses: Ne
- Saulės energija: Ne
- Atlenkiama galvutė (aukštin / žemyn): No
- USB įkrovimas: Ne
- Šiltai balta šviesa: Taip
- Dekoratyvinis: Ne
- Kištuko tipas: No plug

Sodas

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K

Kita

- Sukurta specialiai: Sodas, Terasa
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai šviestuvai
- EyeComfort: Taip
- Papildomos funkcijos: Atsparūs vandeniui

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,26 kg
- Bendras aukštis: 70 mm
- Bendrasis ilgis: 220 mm
- Bendras plotis: 220 mm

Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 600
- Šviesos spalva: 2700
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: F
- IP kodas: IP54 | Apsaugotas nuo dulkių kaupimosi ir atsparus purlams
- Apsaugos klasė: I klasė – įžemintas
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8719514417830
- Grynas svoris: 0,26 kg
- Grynas svoris: 0,53 kg
- Aukštis: 28 cm
- Ilgis: 9 cm
- Plotis: 28 cm



Išleidimo data:
2025-08-30
Versija: 0.343

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com