

PHILIPS

Itin plonas lubinis
šviestuvas, 15W

Lauko šviestuvai

4000 K

juoda

SceneSwitch; Atsparus
vandeniui



8719514418011



Vienas šviestuvas. Jūsų jungiklis. Trys apšvietimo nustatymai.

Sukurkite tinkamą nuotaiką, pakeisdami ryškumą. Naudodami „Philips SceneSwitch“ šviesos diodų lubinius šviestuvus galite parinkti tris ryškumo nustatymus, kurie puikiai tiks kiekvienai akimirkai. Nereikia įrengti apšvietimo reguliatoriaus ar kitų prietaisų – užtenka turimo jungiklio.

Šviesos efektas

- Skleidžia ryškią baltą šviesą

Tvarūs šviesos sprendimai

- Energijos taupymas
- LED moduliui ir pagrindiniam įrenginiui „Philips“ suteikia 5 m. garantiją

Dizainas jūsų sode

- Rinkitės lauko lubų šviestuvus

Sukurta jūsų sodui

- IP54 – atsparus orų pokyčiams (lauko apšvietimas)

Sukurta jūsų svetainei ar miegamajam

- Kokybiškos medžiagos

Ypatybės

Aukščiausia kokybės šviesa Energijos taupymas



Ši „Philips“ energiją taupanti lemputė, palyginti su tradicinėmis lemputėmis, taupo energiją, todėl jūsų sąskaitos už elektros energiją bus mažesnės ir prisidėsite prie aplinkos tausojimo.

5 m. garantija LED sistemai



Be standartinės 2 m. garantijos, kuri suteikiama šiai lempai, „Philips“ suteikia 5 m. garantiją LED sistemai, t. y. šios lempos LED moduliui ir pagrindiniam įrenginiui.

Rinkitės lubų šviestuvus

Šis lauke kabinamas lubų šviestuvus puikiai apšvies įėjimą į namą ar terasą.

IP54 – atsparus orų pokyčiams (lauko apšvietimas)

Šis „Philips“ lauko šviestuvus specialiai skirtas naudoti drėgnomis lauko sąlygomis. Siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui buvo atlikti įvairūs bandymai. IP lygį apibūdina du skaitmenys: pirmasis nurodo atsparumo dulkei, o antrasis – vandeniui klasę. Šis lauko šviestuvus pagamintas pagal IP54: jis apsaugotas nuo vandens. Šis produktas yra tinkamiausias naudoti lauke.

Kokybiškos medžiagos

Ši lempa pagaminta iš sluoksniuotų aukštos kokybės medžiagų ir pasižymi puikia apdaila. Todėl gaminys yra tvirtas ir ilgai veikiantis – jis daugelį metų puoš ir apšvies jūsų namus.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Reguliuojamas šviesos srautas: Taip

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Metalas, Plastiko

Ilgamžiškumas

- Nominali naudojimo trukmė: 20 000

Aplinkosauga

- Gaminio išmetimas: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Apsauga nuo rūdžių, apsauga nuo dulkių: Taip
- „click!FIX“ tvirtinimas: Taip
- suderinama su visais šviesos srauto reguliatoriais: Ne
- Dienos ir nakties jutiklis: Ne
- Tikslus šviesos srautas: Taip
- Reguliuojamas šviesos srautas: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- FFP – nepatogumų nesukelianti pakuotė: Ne
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Taip
- Judesio bei dienos ir nakties jutiklis: Ne
- Judesio jutiklis: Ne
- Nešiojamas: Ne
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne
- Laisvai sukasi į visas puses: Ne
- Saulės energija: Ne
- Atlenkiama galvutė (aukštyn / žemyn): No
- USB įkrovimas: Ne
- Šiltai balta šviesa: Ne
- Dekoratyvinis: Taip
- Kištuko tipas: No plug

Sodas

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 4000 K

Kita

- Sukurta specialiai: Sodas, Terasa
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai šviestuvai
- EyeComfort: Taip
- Papildomos funkcijos: „SceneSwitch“, Atsparūs vandeniui

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynasis svoris: 0,47 kg
- Bendras aukštis: 23 mm
- Bendrasis ilgis: 250 mm
- Bendras plotis: 250 mm

Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 1500
- Šviesos spalva: 4000
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: E
- IP kodas: IP54 | Apsaugotas nuo dulkių kaupimosi ir atsparus purslams
- Apsaugos klasė: II klasė – dvigubai izoliuotas
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminyje: 8719514418011
- Grynasis svoris: 0,47 kg
- Grynas svoris: 0,54 kg
- Aukštis: 25 cm
- Ilgis: 2,8 cm
- Plotis: 24,5 cm



Išleidimo data:
2025-08-30
Versija: 0.279

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com