

# PHILIPS

Nešiojama  
veidrodžio lempa

Nešiojami šviestuvai

5000/4000/3000 K

Rožinė

Reguliuojamas šviesos srautas

8719514420458



## Jauki šviesos diodų šviesa, kuri nevargina akių

Tvirtos konstrukcijos „Philips LED Performance“ stalinė lempa, pasižyminti optimaliu veikimu, yra tobulas šviestuvas bet kuriai namų erdvei, kurią norite apšviesti kokybiškai ir ryškiai. Jauki šviesa, kuri nevargina akių.

### Šviesos efektas

- „SceneSwitch“ spalvų keitimas

### Aukščiausia kokybė

- EyeComfort - akims maloni šviesa

### Valdiklis

- Kelių lygių pritemdymas

# Ypatybės

## „SceneSwitch“ spalvų keitimas

„SceneSwitch“ spalvų keitimo funkcija suteikia galimybę kurti bendrąją nuotaiką namuose. Pasirinkite šalto atspalvio dienos šviesą ir likite susikaupę, nuveikite daugiau pasirinkę šaltai baltą apšvietimą arba atsipalaiduokite pakeitę šviesą į šiltai baltą. Kontroluokite namų apšvietimą atsižvelgdami į tai, ką veikiate.

## Patogumas akims

Prasta šviesa gali sukelti akių nuovargį. Kadangi daugelis iš mūsų daugiausiai laiko praleidžia patalpose, tinkamas namų apšvietimas yra svarbiau nei bet kada anksčiau. Mūsų gaminiai atitinka griežtus bandymų kriterijus, įskaitant mirgėjimo, blyksėjimo, akinimo, spalvų perteikimo ir pritemdymo, kad būtų užtikrinta, jog jie atitinka „EyeComfort“ reikalavimus. „Philips“ LED lemputės ne tik skleidžia

malonią šviesą, bet ir palaiko ją tokią visą eksploataavimo laiką, užtikrindamos pastovią šviesos kokybę, išvestį ir spalvas daugiau nei dešimtmetį. Įjunkite tokią šviesą, kuri maloni jūsų akims. Jūsų akys jums padėkos.

## Kelių lygių pritemdymas

Sukurkite akimirksniui tinkamą nuotaiką pasirinkdami iš skirtingų pritemdymo lygių.

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Rožinė
- Medžiaga: Metalas, Plastiko

## Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 15 000

## Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

## Šviesos savybės

- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 95

## Kita

- Sukurta specialiai: Miegamajam
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Nešiojami šviestuvai
- EyeComfort: Taip
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma

## Kitos savybės

- Lemputės srovė: 900 mA
- Efektyvumas: 17 lm/W

## Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,74 kg
- Aukštis: 28,2 cm
- Ilgis: 19,5 cm
- Plotis: 8,8 cm

## Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

## Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 60
- Šviesos spalva: 5000/4000/3000
- Elektros energija: 5 V
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Kelių lygių pritemdymas – Nenaudokite su apšvietimo reguliatoriumi
- LED: Taip
- Pridėtos lemputės galia vatais: 4.5
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: III klasė

## Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514420458
- Grynas svoris: 0,74 kg
- Grynasis svoris: 1,14 kg
- Aukštis: 31,7 cm
- Ilgis: 9,8 cm
- Plotis: 22,5 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 929003194907



Išleidimo data:  
2024-04-25  
Versija: 0.457

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)